

SKINTOP® DV-M

SKINTOP® DV-M, уплотнительные вставки для нескольких кабелей, не допускающих проникновения влаги в корпус, а также применяемых для защиты неиспользуемых точек подключения



Время на монтаж



Оптимальная защита от растягивающих усилий

Преимущества

Препятствует попаданию влаги внутрь корпуса

Области применения

Эти уплотнения вставляются в уплотнительные кольца кабельных вводов SKINTOP®

Подготовка к монтажу

Защита неиспользуемых соединений

Примечание

При правильном монтаже можно достичь класса защиты IP 68

Поставка осуществляется в максимально возможной ед. упаковки, мин. количество – одна упаковка

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032

Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка

Поставляемые цвета:

Чёрный

Материал:

CR (хлоропреновая резина)

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SKINTOP® DV-M

Артикул	Обозначение/Размер	PL_DYN_DURCHMESSER	Высота (мм)	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® DV-M				
54113000	DV-M 12	7.2	7.0	500
54113010	DV-M 16	10.0	8.0	500
54113020	DV-M 20	13.2	8.4	250
54113030	DV-M 25	17.2	9.5	250
54113040	DV-M 32	21.2	12.0	250
54113050	DV-M 40	28.2	14.5	100
54113060	DV-M 50	35.8	18.0	100
54113070	DV-M 63	45.6	20.0	50

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16