SKINTOP® MS-HF-M

SKINTOP® MS-HF-M, halogen-free nickel-plated brass cable gland with maximum reliability

Информация
Кабельный ввод для применения на железнодорожном транспорте
Hazard Level: HL 3



Железно-дорожный транспорт

Не поддерживают горение

Без галогенов

Надёжность

Преимущества
Без галогенов, самозатухающий
Оптимальная защита от растягивающих нагрузок
Широкий изменяемый диапазон крепления
Высокая надежность эксплуатации

Области применения
Метро и поезда
В сферах с высокими требованиями по механической и химической устойчивости
Защита людей и материальных ценностей в случае пожара

Стандарты / Сертификаты соответствия
DIN EN 45545-2 (HL3)
DIN EN 45545-3 (E30)

Последнее обновление (30.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

SKINTOP® MS-HF-M

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание:	Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении
Материал:	Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Безгалогеновый полиамид в соответствии с UL 94 V 0, уплотнение: Уплотнительное кольцо, специальный эластомер: Специальный эластомер
Класс защиты:	IP 68 - 5 bar
Температурный диапазон:	Динамический: от -25 до +100 °C Неподвижное применение: от -40 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

LAPP

SKINTOP® MS-HF-M

ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	SW и размер ключа, мм	Общая длина C мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
53112570	M 12 x 1,5	3,5 - 7	16	26.5	6,5	100
53112571	M 16 x 1,5	4,5 - 10	20	33.0	7	100
53112572	M 20 x 1,5	7 - 13	24	37.0	8	50
53112573	M 25 x 1,5	9 - 17	29	38.5	8	25
53112574	M 32 x 1,5	11 - 21	36	45.5	9	25
53112575	M 40 x 1,5	19 - 28	45	48.0	9	10
53112576	M 50 x 1,5	27 - 35	54	55.5	10	5
53112577	M 63 x 1,5	34 - 45	67	67.0	15	5

Последнее обновление (30.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16