

SKINTOP® SDVR-M ATEX

SKINTOP® SDV-M ATEX, для защиты от пыли



Время на монтаж



Надёжность

Преимущества

Надёжное уплотнение во взрывоопасных средах
Простое применение
Высокая степень защиты

Области применения

SKINTOP® SDVR-M для использования в сочетании с SKINTOP® MSR-M ATEX или SKINTOP® KR-M ATEX plus (синий)
Группа приборов II/категория 2G+1D

Примечание

Могут применяться также с SKINTOP® STR-M и SKINTOP® MSR-M вне взрывоопасных зон

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000032

ETIM 5.0 Class-Description: заглушка для кабельных вводов с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000032

Описание класса ETIM 6.0: Резьбовая заглушка

Внимание:

Монтажные размеры и момент затяжки
см. упаковочный лист

Материал:

CR (хлоропреновая резина)

Класс защиты:

IP 68 - 10 bar

Температурный диапазон:

от -30 до +70 °C

Последнее обновление (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® SDVR-M ATEX

кратковременно до +90 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SKINTOP® SDVR-M ATEX

Артикул	Обозначение/Размер	Высота головки в мм SKINTOP®	Количество
SKINTOP® SDVR-M ATEX			
54113013	M 16 ATEX	4.0	50
54113023	M 20 ATEX	5.0	50
54113033	M 25 ATEX	5.0	50
54113043	M 32 ATEX	5.5	25