


SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL

Brass cable gland with bending protection spiral for use on moving machine parts.

Информация

Длительная защита от перегибов при высоких механических нагрузках



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Большой диапазон размеров резьбы



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Надёжность



Напряжение



ЭМС



Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Bending protection spiral prevents excessive bending as well as kinking of the connected cable.

Special design of the stainless steel spiral allows high number of bending cycles.

Large, variable clamping range for different cable outer diameters.

Best possible sealing by O-ring and sealing ring enables protection class IP 68 (10 bar) and IP 69.

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprossia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® BS-M METAL / SKINTOP® BSR-M METAL**Области применения**

Especially on moving machine parts.
Withstands high mechanical loads.
Suitable for outdoor use.

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

Variant "R" with reduction sealing insert for sealing smaller diameter pipes.

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Внимание:	Монтажные размеры и момент затяжки см. табл. T21 в приложении
Материал:	Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид; Уплотнительное кольцо CR: NBR Спираль-пружина: из нержавеющей стали
Класс защиты:	IP 68 - 10 bar IP 69
Температурный диапазон:	Динамический: от -25 до +100 °C Fixed: -30 °C up to +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINTOP® BS-M МЕТАЛ / SKINTOP® BSR-M МЕТАЛ

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	Thread length D mm	SW и размер ключа, мм	Общая длина С мм	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® BS-M METAL						
53806759	M 12 x 1,5	3.5 - 7.0	6,5	16	65.0	25
53806760	M 16 x 1,5	4.5 - 10.0	7	20	79.0	25
53806761	M 20 x 1,5	7 - 13.0	8	24	95.0	25
53806762	M 25 x 1,5	9 - 17.0	8	29	109.0	25
SKINTOP® BSR-M METAL						
53806769	M 12 x 1,5	2 - 5.0	6,5	16	65.0	25
53806770	M 16 x 1,5	2 - 7.0	7	20	79.0	25
53806771	M 20 x 1,5	5 - 10.0	8	24	95.0	25
53806772	M 25 x 1,5	6 - 13.0	8	29	109.0	25

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16