

SKINTOP® ST-M

SKINTOP® ST-M, пластиковый кабельный сальник с повышенной маслостойкостью с различным диапазоном зажима, постоянной защитой от вибрации, для применения на платформах морского базирования

Информация

С допуском IP69! Надежность и при процессах мойки машин и оборудования под высоким давлением и горячей водой! Доступно в ассортименте интернет-каталога



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Большой диапазон размеров резьбы



Максимальная защита от вибраций



Время на монтаж



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Расширенный температурный диапазон



Различные разрешения на эксплуатацию

Преимущества

Повышенная маслостойкость и эксплуатационная надежность

Долговечная защита от вибрации

Широкий изменяемый диапазон крепления

Оптимальная защита от растягивающих нагрузок

Разнообразные аксессуары (напр.,

Последнее обновление (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® ST-M

уплотнительные вставки для нескольких кабелей)

Области применения

Используется, когда необходимо обеспечить ввод большого количества кабелей и проводов в корпус, занимает минимальное пространство.

Машино- и станкостроение

Фотогальванические системы

Техника автоматизации

Буровые платформы, судостроение

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903

GGVS: TÜ.EGG.020-95

Конструкция

Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262

Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

SKINTOP® ST(R) M ISO с удлиненной соединительной резьбой

SKINTOP® ST(R) M ISO с удлиненной соединительной резьбой, не имеют разрешения DNV

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Внимание:

Монтажные размеры и момент затяжки

см. табл. T21 в приложении

Размеры M 40 x 1,5 до M 63 x 1,5 с O-кольцом

Поставляемые цвета:

RAL 7001 серебристо-серый

RAL 7035 светло-серый

RAL 9005 чёрный/стойкие к УФ- лучам

Материал:

Корпус: полиамид

Уплотнение: CR (хлоропреновая резина)

Испытания:

GGVS: TÜ.EGG.020-95

Класс защиты:

IP 66

IP 68 - 5 bar

IP 69

NEMA Type 1, 12

Температурный диапазон:

Неподвижное применение: от -40 до +100 °C

Динамический монтаж: от -20 °C до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Последнее обновление (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® ST-M

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	SW и размер ключа, мм	Общая длина C мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® ST-M серебристо-серые						
53111000	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8	100
53111010	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8	100
53111020	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9	100
53111030	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10	50
53111040	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10	25
53111050	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10	10
53111060	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12	5
53111070	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST-M чёрные						
53111200	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8	100
53111210	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8	100
53111220	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9	100
53111230	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10	50
53111240	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10	25
53111250	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10	10
53111260	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12	5
53111270	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST-M светло-серые						
53111400	M 12 x 1,5	3,5 - 7	15	30.0	8	100
53111410	M 16 x 1,5	4 - 10	19	34.0	8	100
53111420	M 20 x 1,5	6 - 13	25	37.0	9	100
53111430	M 25 x 1,5	8 - 17	30	40.0	10	50
53111440	M 32 x 1,5	9 - 21	36	47.0	10	25
53111450	M 40 x 1,5	16 - 28	46	52.0	10	10
53111460	M 50 x 1,5	27 - 34	55	62.0	12	5
53111470	M 63 x 1,5	34 - 45	66	71.0	12	5
SKINTOP® ST M ISO серебристо-серые (с удлиненной метрической соединительной резьбой)						
53017010	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40.0	12	100
53017030	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45.0	13	100
53017040	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47.0	13	50
SKINTOP® ST M ISO чёрные (с удлиненной метрической соединительной резьбой)						
53010000	M 12 x 1,5 ISO	3,5 - 7	15	36.7	15	100
53017210	M 16 x 1,5 ISO	3,5 - 8	19	40.0	12	100
53017230	M 20 x 1,5 ISO	5 - 12	24	45.0	13	100

Последнее обновление (24.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое Управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16



SKINTOP® ST-M

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	SW и размер ключа, мм	Общая длина С мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
53017240	M 25 x 1,5 ISO	9 - 14	27	47.0	13	50

Последнее обновление (24.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® ST-M

