

SKINTOP® HYGIENIC SC

SKINTOP® HYGIENIC / SKINTOP® HYGIENIC-R, стойкий кабельный сальник из нержавеющей стали с гладкими поверхностями для использования в зоне продукта

Информация

НОВИНКА! Доступно в размере до M40 x 1,5

Идеален для применения в гигиенических зонах - с гладкой поверхностью, без кромок, прочный и надёжный

Отсутствие пустот, полостей или наружной резьбы гарантирует отсутствие риска загрязнения оборудования, установок или компонентов пищевых продуктов



Пищевая промышленность и производство напитков



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Большой диапазон размеров резьбы



Механическая стойкость



Износостойкие



ЭМС



Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Низкоомный контакт с экраном, оптимальная электромагнитная защита

С высокой проводимостью ЭМС-контактные пружины, следовательно, простой монтаж экранир. кабелей с различным диаметром по оплётке

Последнее обновление (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® HYGIENIC SC

Гигиеническое исполнение для обеспечения оптимальной стойкости к процессам чистки
Ровная поверхность и отсутствие кромок препятствуют проникновению жидкостей и образованию микроорганизмов

Области применения

Для ЭМС-заземления медной экранирующей оплетки
Машины, установки и компоненты для пищевой промышленности
Для применения в зоне пищевой продукции
Фармацевтическая промышленность

Стандарты / Сертификаты соответствия

EHEDG (TYPE EL Class I AUX)
Критерии оформления для машин, аппаратов и компонентов, отвечающих повышенным гигиеническим требованиям
ECOLAB®
промышленный стандарт в области профессиональной уборки и дезинфекции
FDA 21 CFR 177.2600
Специальный уплотняющий элемент для пищевой промышленности в Северной Америке
DIN EN 1672-2
Руководство по проектированию оборудования для пищевой промышленности
DIN EN ISO 14159
Security of machinery – Hygienic requirements for the design of machinery
NSF/ANSI 169
Соблюдены гигиенические требования к конструкции для машин, аппаратов и компонентов

Конструкция

Материал и форма обеспечивают легкое и безопасное очищение
Благодаря синему цвету изолирующего материала легко распознается среди пищевых продуктов
Сборка изделия в виде единого компонента обеспечивает простой наружный монтаж
Метрическая соединительная резьба в соответствии с EN 50262
Техническая информация на основе DIN IEC 62444

Примечание

Для корпусов с лакированным, анодированным или порошковым покрытием необходимы для оптимального контакта контргайки для выравнивания потенциала земли типа SKINDICHT® SM-PE-M
Для очень высокой плотности - монтажный ключ по запросам

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000441 ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441 Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод
Сертификаты соответствия:	Допуск UL для размеров M32 x 1,5 и M40 x 1,5 в подготовке
Материал:	Корпус: нержавеющая сталь — V4A (1.4044 / 316L) Изолятор: Уплотнение, полиамид: FKM
Класс защиты:	IP 68 - 10 bar IP 69 NEMA Type 1, 2, 4x, 6, 12
Температурный диапазон:	от -20 °C до +100 °C

Комментарий

Последнее обновление (28.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® HYGIENIC SC

По запросам - другие размеры

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINTOP® HYGIENIC SC

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	SW и размер ключа, мм	Общая длина C мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® HYGIENIC SC						
53105300	M 12 x 1,5	4 - 6	16	38.4	6,5	5
53105301	M 16 x 1,5	6,5 - 9	20	41.4	7	5
53105302	M 20 x 1,5	9 - 12	24	46.4	8	5
53105303	M 25 x 1,5	11,5 - 15,5	29	48.9	8	5
53105314	M 32 x 1,5	16 - 20	36	56.0	9	5
53105315	M 40 x 1,5	22 - 27	45	62.0	9	5

SKINTOP® HYGIENIC SC