


SKINTOP® MS NPT

SKINTOP® MS NPT, кабельный сальник из никелированной латуни с конической резьбой NPT и широкими разнообразными диапазонами зажима для оптимальной защиты от растягивающих усилий









Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Стойкий к коррозии



Механическая стойкость



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Расширенный температурный диапазон



Различные разрешение на эксплуатацию

Преимущества

Коническая резьба NPT Высокая надежность эксплуатации Оптимальная защита от растягивающих нагрузок Широкий изменяемый диапазон крепления

Области применения

В сферах с высокими требованиями по механической и химической устойчивости Химическая промышленность Техника измерения, управления и регулирования Машино- и станкостроение Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Последнее обновление (01.05.2024) © 2024 Lapp Group - all rights reserved. Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03.16



SKINTOP® MS NPT

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903

Конструкция

Соединительная резьба NPT по ASME B1.20.1 - 2013

SKINTOP® MSR NPT с переходной уплотнительной вставкой для герметизации кабелей с маленьким наружным диаметром

Техническая информация

Классификация ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ЕТІМ 6: Обозначение класса ЕТІМ 6.0: ЕС000441

Описание класса ЕТІМ 6.0: Кабельный ввод

Материал: Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение,

полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR

Класс защиты: IP 68 - 10 bar

NEMA Type 1, 4x, 6, 12

Температурный диапазон: Динамический: от -25 до +100 °C

Неподвижное применение: от -40 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINTOP® MS NPT

| Артикул | Обозначение/Размер | Ø F mm | SW и размер ключа, мм | Общая длина С мм | Thread length D mm | Штук/ед. упаковки |
|-----------------|--------------------|----------|-----------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| SKINTOP® MS NPT | | | | | | |
| 53112004 | NPT 1/4" | 3,5 - 7 | 16 | 36.0 | 15 | 100 |
| 53112014 | NPT 3/8" | 4,5 - 9 | 20 | 39.7 | 15 | 100 |
| 53112024 | NPT 1/2" | 7 - 12,5 | 24 | 42.5 | 15 | 50 |
| 53112034 | NPT 3/4" | 9 - 16,5 | 29 | 44.5 | 15 | 25 |
| 53112044 | NPT 1" | 11 - 21 | 36 | 49.0 | 15 | 25 |
| 53112054 | NPT 1 1/4" | 19 - 28 | 45 | 57.5 | 17 | 10 |
| 53112064 | NPT 1 1/2" | 27 - 35 | 54 | 61.5 | 17 | 5 |
| 53112074 | NPT 2" | 34 - 45 | 67 | 63.5 | 17 | 5 |
| SKINTOP® MSR N | IPT | | | | | |
| 53112006 | NPT 1/4" | 1 - 5 | 16 | 36.0 | 15 | 100 |
| 53112016 | NPT 3/8" | 2 - 7 | 20 | 39.7 | 15 | 100 |
| 53112026 | NPT 1/2" | 5 - 10 | 24 | 42.5 | 15 | 50 |
| 53112036 | NPT 3/4" | 6 - 13 | 29 | 44.5 | 15 | 25 |
| 53112046 | NPT 1" | 7 - 15 | 36 | 49.0 | 15 | 25 |
| 53112056 | NPT 1 1/4" | 15 - 23 | 45 | 57.5 | 17 | 10 |
| 53112066 | NPT 1 1/2" | 22 - 29 | 54 | 61.5 | 17 | 5 |
| 53112076 | NPT 2" | 28 - 39 | 67 | 63.5 | 17 | 5 |