


SKINTOP® MS-SC NPT

SKINTOP® MS-SC NPT, латунный кабельный сальник с гибким контактом с высокой проводимостью для ЭМС, для кабелей с внутренней оболочкой или без нее



Надёжность



ЭМС



Расширенный температурный диапазон



Различные разрешения на эксплуатацию

Преимущества

Низкоомный контакт с экраном, оптимальная электромагнитная защита

Для кабелей с внутренней оболочкой или без нее

Также для подсоединения экрана к другому кабельному вводу

С высокой проводимостью ЭМС-контактные пружины, следовательно, простой монтаж экранир. кабелей с различным диаметром по оплётке

Меньше рабочих операций, простой монтаж

Области применения

Для ЭМС-заземления медной экранирующей оплётки

Техника автоматизации

Телекоммуникации

Техника измерения, управления и регулирования

Машиностроение и производство промышленного оборудования

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File № E79903

Последнее обновление (18.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SKINTOP® MS-SC NPT

Конструкция

Соединительная резьба NPT по ASME B1.20.1 - 2013

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000441

ETIM 5.0 Class-Description: кабельный ввод с резьбой

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC000441

Описание класса ETIM 6.0: Кабельный ввод

Материал:

Корпус: Латунь, покрытая никелем насадка: Уплотнение, полиамид: Уплотнительное кольцо CR: NBR

Класс защиты:

IP 68 - 10 bar

NEMA Type 1, 4х, 6, 12

Температурный диапазон:

Динамический: от -25 до +100 °C

Статический монтаж: от -40 до +100 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SKINTOP® MS-SC NPT

Артикул	Обозначение/Размер	Ø F mm	SW и размер ключа, мм	Общая длина С мм	Thread length D mm	Штук/ед. упаковки
SKINTOP® MS-SC NPT						
53112910	NPT 3/8"	4,5 - 10	20	39.7	15	100
53112920	NPT 1/2"	7 - 13	24	42.5	15	50
53112930	NPT 3/4"	9 - 17	29	44.5	15	25
53112940	NPT 1"	11 - 21	36	49.0	15	25
53112950	NPT 1 1/4"	19 - 28	45	57.5	17	10
53112960	NPT 1 1/2"	27 - 35	54	61.5	17	5

Последнее обновление (18.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16