

EPIC® DATA TS

Соединитель несущих шин для штепсельного разъема из стекловолокна

Принадлежности для оптоволоконных систем для разветвительных коробок, настенных стоек и распределительных коробок для волокон

FΟ

принадлежности для стеклянных оптических волокон

Информация

Монтажная шина устанавливаемая







Характеристики

Непосредственный монтаж на монтажную шину согласно DIN EN 50022 в промышленной среде Доступно для кабеля Breakout с муфтой SC Simplex, SC-RJ и дуплексной LC Маркировка для лучшего обозначения

Easy to install with screwdriver

Подходит для волокон однорежимного и многорежимного исполнения GOF

Идеально для промышленности через компактный дизайн

Цвет: серый (RAL 7035) Материал корпуса: PC-GFIO Усилие нагрузки ≥ 100 H Сила извлечения: ≥ 40 H

Техническая информация

Класс защиты: IP 20

Температурный диапазон: от -10 до + 60 °C (эксплуатация)

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.



EPIC® DATA TS

Артикул Обозначение 29500762 EPIC DATA TS GOF LC-D OM3 29500763 EPIC DATA TS GOF LC-D SM 29500760 EPIC DATA TS GOF SC MM 29500761 EPIC DATA TS GOF SC SM 29500764 EPIC DATA TS GOF SC-RJ MM 29500765 EPIC DATA TS GOF SC-RJ SM