

# ЕТВ маркировочные таблички

ЕТВ Таблички с полем для маркировки и хомутами для связывания нескольких кабелей в пучки





Без галогенов



Стойкий к УФ-лучам

### Преимущества

Для маркировки и связывания кабелей в пучки Держатель этикеток можно легко открыть и закрыть для замены этикетки Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей

### Области применения

Для маркировки кабелей, труб или в качестве бирки для чемодана или другого этикетирования

### Характеристики

The label is folded in a way that can be reduced to a quarter of its size, matching the visible part of the printing field in the label

### Комплектация

61742810: с маркировочными вкладышами (2 листа по 56 этикеток)

### Состав изделия

Размеры кабельной стяжки: 200 x 5 мм Перфорированный картон (цвет — белый)

## Техническая информация

Температурный диапазон:

Классификация ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ЕТІМ 6: Обозначение класса ЕТІМ 6.0: ЕС001288

Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

Материал: Полипропилен (РР)

от -18°C до +90°C

Температура монтажа: мин. +10 °C

Последнее обновление (02.05.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02\_03.16



# ЕТВ маркировочные таблички

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.



# ЕТВ маркировочные таблички

### Обозначение Артикул Ширина х Высота (мм) Ярлыков на странице Кол-во полосок 61742810 60 x 33 ЕТВ таблички, прозрачные 50 56 61742900 52 x 17.5 ЕТВ ярлыки