


## Маркировочные кольца Pliosnap

Маркировочные кольца Pliosnap поставляются на держателе для облегчения монтажа, а шевроны гарантируют правильное положение маркировки без нанесения повреждений кабелю.

### Информация

Аксессуары (коробка для хранения) см. в онлайн каталоге



Машиностроение, промышленное оборудование



Не поддерживают горение



Без галогенов



Время на монтаж



Место для монтажа

### Преимущества

Быстрый и простой монтаж

Держатели оборудованы ножкой для удобства использования

Кабель почти полностью закрывается без острых углов (избегает повреждения оболочки)

Благодаря выемке и фиксирующей защелке нанизанные на кабеле маркировочные кольца самостоятельно выравниваются

### Области применения

Маркировка отдельных жил кабеля в кабельных колодках в ограниченном пространстве

Маркировка после монтажа

### Характеристики

Сечение в мм<sup>2</sup>: Pliosnap 0: Стекловолоконный провод Pliosnap 1: 0,32 Pliosnap 2: 0,50 Pliosnap 3: 0,75 Pliosnap 6: 1–1,5 Pliosnap 9: 2,5 Pliosnap 12: 4.6

Диаметр, область применения в мм: Pliosnap 0: Стекловолоконный провод Pliosnap 1: 1–1,4 Pliosnap 2: 1,4–1,8 Pliosnap 3: 1,9–2,6 Pliosnap 6: 2,6–3,5 Pliosnap 9: 3,2–4,5 Pliosnap 12: 4,5–6

## Маркировочные кольца Pliosnap

### Стандарты / Сертификаты соответствия

Огнестойкость по UL 94 HB

### Комплектация

1 ед. упаковки = 300 маркеров на 10 (Pliosnap 0 – 6) или 12 (Pliosnap 9 + 12) держателях

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288

Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

Примечание:

Диэлектрическая прочность: 20 кВ/мм

Напряжение при натяжении: 45 МПа

Растяжение при разрыве: 40 %

Модуль эластичности: 1800 МПа

Поставляемые цвета:

Белый

Цвет несущего элемента: Pliosnap 0: черный Pliosnap 1:

коричневый Pliosnap 2: серый Pliosnap 3: зеленый Pliosnap 6:

красный Pliosnap 9: синий Pliosnap 12: желтый

Материал:

Полиоксиэтилен (POM)

Температурный диапазон:

от -40 до +90 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.



Маркировочные кольца Pliosnap

| Артикул    | Обозначение        | Маркер / ед. упаковки | Упаковка |
|------------|--------------------|-----------------------|----------|
| Pliosnap 0 |                    |                       |          |
| 61919400   | Pliosnap 0/0 белый | 300                   | 1        |
| 61919401   | Pliosnap 0/1 белый | 300                   | 1        |
| 61919402   | Pliosnap 0/2 белый | 300                   | 1        |
| 61919403   | Pliosnap 0/3 белый | 300                   | 1        |
| 61919404   | Pliosnap 0/4 белый | 300                   | 1        |
| 61919405   | Pliosnap 0/5 белый | 300                   | 1        |
| 61919406   | Pliosnap 0/6 белый | 300                   | 1        |
| 61919407   | Pliosnap 0/7 белый | 300                   | 1        |
| 61919408   | Pliosnap 0/8 белый | 300                   | 1        |
| 61919409   | Pliosnap 0/9 белый | 300                   | 1        |
| 61919410   | Pliosnap 0/A белый | 300                   | 1        |
| 61919411   | Pliosnap 0/B белый | 300                   | 1        |
| 61919412   | Pliosnap 0/C белый | 300                   | 1        |
| 61919413   | Pliosnap 0/D белый | 300                   | 1        |
| 61919414   | Pliosnap 0/E WH    | 300                   | 1        |
| 61919415   | Pliosnap 0/F белый | 300                   | 1        |
| 61919416   | Pliosnap 0/G белый | 300                   | 1        |
| 61919417   | Pliosnap 0/H белый | 300                   | 1        |
| 61919418   | Pliosnap 0/I белый | 300                   | 1        |
| 61919419   | Pliosnap 0/J белый | 300                   | 1        |
| 61919420   | Pliosnap 0/K белый | 300                   | 1        |
| 61919421   | Pliosnap 0/L белый | 300                   | 1        |
| 61919422   | Pliosnap 0/M WH    | 300                   | 1        |
| 61919423   | Pliosnap 0/N белый | 300                   | 1        |
| 61919424   | Pliosnap 0/O белый | 300                   | 1        |
| 61919425   | Pliosnap 0/P белый | 300                   | 1        |
| 61919426   | Pliosnap 0/Q белый | 300                   | 1        |
| 61919427   | Pliosnap 0/R белый | 300                   | 1        |
| 61919428   | Pliosnap 0/S белый | 300                   | 1        |
| 61919429   | Pliosnap 0/T белый | 300                   | 1        |
| 61919430   | Pliosnap 0/U белый | 300                   | 1        |
| 61919431   | Pliosnap 0/V белый | 300                   | 1        |
| 61919432   | Pliosnap 0/W белый | 300                   | 1        |
| 61919433   | Pliosnap 0/X белый | 300                   | 1        |
|            |                    |                       |          |

**Маркировочные кольца Pliosnap**

| Артикул    | Обозначение        | Маркер / ед. упаковки | Упаковка |
|------------|--------------------|-----------------------|----------|
| 61919434   | Pliosnap 0/Y белый | 300                   | 1        |
| 61919435   | Pliosnap 0/Z белый | 300                   | 1        |
| 61919436   | Pliosnap 0/+ белый | 300                   | 1        |
| 61919437   | Pliosnap 0/- белый | 300                   | 1        |
| 61919438   | Pliosnap 0/. белый | 300                   | 1        |
| 61919439   | Pliosnap 0/: WH    | 300                   | 1        |
| Pliosnap 1 |                    |                       |          |
| 61919440   | Pliosnap 1/0 белый | 300                   | 1        |
| 61919441   | Pliosnap 1/1 белый | 300                   | 1        |
| 61919442   | Pliosnap 1/2 белый | 300                   | 1        |
| 61919443   | Pliosnap 1/3 белый | 300                   | 1        |
| 61919444   | Pliosnap 1/4 WH    | 300                   | 1        |
| 61919445   | Pliosnap 1/5 белый | 300                   | 1        |
| 61919446   | Pliosnap 1/6 белый | 300                   | 1        |
| 61919447   | Pliosnap 1/7 белый | 300                   | 1        |
| 61919448   | Pliosnap 1/8 белый | 300                   | 1        |
| 61919449   | Pliosnap 1/9 белый | 300                   | 1        |
| 61919450   | Pliosnap 1/A белый | 300                   | 1        |
| 61919451   | Pliosnap 1/B белый | 300                   | 1        |
| 61919452   | Pliosnap 1/C белый | 300                   | 1        |
| 61919453   | Pliosnap 1/D белый | 300                   | 1        |
| 61919454   | Pliosnap 1/E белый | 300                   | 1        |
| 61919455   | Pliosnap 1/F белый | 300                   | 1        |
| 61919456   | Pliosnap 1/G белый | 300                   | 1        |
| 61919457   | Pliosnap 1/H белый | 300                   | 1        |
| 61919458   | Pliosnap 1/I белый | 300                   | 1        |
| 61919459   | Pliosnap 1/J белый | 300                   | 1        |
| 61919460   | Pliosnap 1/K белый | 300                   | 1        |
| 61919461   | Pliosnap 1/L белый | 300                   | 1        |
| 61919462   | Pliosnap 1/M белый | 300                   | 1        |
| 61919463   | Pliosnap 1/N белый | 300                   | 1        |
| 61919464   | Pliosnap 1/O белый | 300                   | 1        |
| 61919465   | Pliosnap 1/P белый | 300                   | 1        |
| 61919466   | Pliosnap 1/Q белый | 300                   | 1        |
| 61919467   | Pliosnap 1/R белый | 300                   | 1        |
|            |                    |                       |          |

**Маркировочные кольца Pliosnap**

| Артикул    | Обозначение        | Маркер / ед. упаковки | Упаковка |
|------------|--------------------|-----------------------|----------|
| 61919468   | Pliosnap 1/S белый | 300                   | 1        |
| 61919469   | Pliosnap 1/T белый | 300                   | 1        |
| 61919470   | Pliosnap 1/U белый | 300                   | 1        |
| 61919471   | Pliosnap 1/V белый | 300                   | 1        |
| 61919472   | Pliosnap 1/W белый | 300                   | 1        |
| 61919473   | Pliosnap 1/X белый | 300                   | 1        |
| 61919474   | Pliosnap 1/Y белый | 300                   | 1        |
| 61919475   | Pliosnap 1/Z белый | 300                   | 1        |
| 61919476   | Pliosnap 1/+ белый | 300                   | 1        |
| 61919477   | Pliosnap 1/- белый | 300                   | 1        |
| 61919478   | Pliosnap 1/. белый | 300                   | 1        |
| 61919479   | Pliosnap 1/: белый | 300                   | 1        |
| Pliosnap 2 |                    |                       |          |
| 61919480   | Pliosnap 2/0 WH    | 300                   | 1        |
| 61919481   | Pliosnap 2/1 WH    | 300                   | 1        |
| 61919482   | Pliosnap 2/2 WH    | 300                   | 1        |
| 61919483   | Pliosnap 2/3 WH    | 300                   | 1        |
| 61919484   | Pliosnap 2/4 WH    | 300                   | 1        |
| 61919485   | Pliosnap 2/5 WH    | 300                   | 1        |
| 61919486   | Pliosnap 2/6 WH    | 300                   | 1        |
| 61919487   | Pliosnap 2/7 WH    | 300                   | 1        |
| 61919488   | Pliosnap 2/8 WH    | 300                   | 1        |
| 61919489   | Pliosnap 2/9 WH    | 300                   | 1        |
| 61919490   | Pliosnap 2/A белый | 100                   | 1        |
| 61919491   | Pliosnap 2/B белый | 300                   | 1        |
| 61919492   | Pliosnap 2/C белый | 300                   | 1        |
| 61919493   | Pliosnap 2/D белый | 300                   | 1        |
| 61919494   | Pliosnap 2/E белый | 300                   | 1        |
| 61919495   | Pliosnap 2/F белый | 300                   | 1        |
| 61919496   | Pliosnap 2/G WH    | 300                   | 1        |
| 61919497   | Pliosnap 2/H WH    | 300                   | 1        |
| 61919498   | Pliosnap 2/I WH    | 300                   | 1        |
| 61919499   | Pliosnap 2/J белый | 300                   | 1        |
| 61919500   | Pliosnap 2/K WH    | 300                   | 1        |
| 61919501   | Pliosnap 2/L WH    | 300                   | 1        |
|            |                    |                       |          |

**Маркировочные кольца Pliosnap**

| Артикул    | Обозначение        | Маркер / ед. упаковки | Упаковка |
|------------|--------------------|-----------------------|----------|
| 61919502   | Pliosnap 2/M WH    | 300                   | 1        |
| 61919503   | Pliosnap 2/N WH    | 300                   | 1        |
| 61919504   | Pliosnap 2/O WH    | 300                   | 1        |
| 61919505   | Pliosnap 2/P WH    | 300                   | 1        |
| 61919506   | Pliosnap 2/Q WH    | 300                   | 1        |
| 61919507   | Pliosnap 2/R WH    | 300                   | 1        |
| 61919508   | Pliosnap 2/S WH    | 300                   | 1        |
| 61919509   | Pliosnap 2/T WH    | 300                   | 1        |
| 61919510   | Pliosnap 2/U белый | 300                   | 1        |
| 61919511   | Pliosnap 2/V WH    | 300                   | 1        |
| 61919512   | Pliosnap 2/W WH    | 300                   | 1        |
| 61919513   | Pliosnap 2/X WH    | 300                   | 1        |
| 61919514   | Pliosnap 2/Y WH    | 300                   | 1        |
| 61919515   | Pliosnap 2/Z WH    | 300                   | 1        |
| 61919516   | Pliosnap 2/+ белый | 300                   | 1        |
| 61919517   | Pliosnap 2/- белый | 300                   | 1        |
| 61919518   | Pliosnap 2/. белый | 300                   | 1        |
| 61919519   | Pliosnap 2/: белый | 300                   | 1        |
| Pliosnap 3 |                    |                       |          |
| 61919520   | Pliosnap 3/0 WH    | 300                   | 1        |
| 61919521   | Pliosnap 3/1 WH    | 300                   | 1        |
| 61919522   | Pliosnap 3/2 WH    | 300                   | 1        |
| 61919523   | Pliosnap 3/3 WH    | 300                   | 1        |
| 61919524   | Pliosnap 3/4 WH    | 300                   | 1        |
| 61919525   | Pliosnap 3/5 WH    | 300                   | 1        |
| 61919526   | Pliosnap 3/6 WH    | 300                   | 1        |
| 61919527   | Pliosnap 3/7 WH    | 300                   | 1        |
| 61919528   | Pliosnap 3/8 WH    | 300                   | 1        |
| 61919529   | Pliosnap 3/9 WH    | 300                   | 1        |
| 61919530   | Pliosnap 3/A WH    | 300                   | 1        |
| 61919531   | Pliosnap 3/B WH    | 300                   | 1        |
| 61919532   | Pliosnap 3/C WH    | 300                   | 1        |
| 61919533   | Pliosnap 3/D WH    | 300                   | 1        |
| 61919534   | Pliosnap 3/E WH    | 300                   | 1        |
| 61919535   | Pliosnap 3/F WH    | 300                   | 1        |
|            |                    |                       |          |

**Маркировочные кольца Pliosnap**

| Артикул    | Обозначение        | Маркер / ед. упаковки | Упаковка |
|------------|--------------------|-----------------------|----------|
| 61919536   | Pliosnap 3/G WH    | 300                   | 1        |
| 61919537   | Pliosnap 3/H WH    | 300                   | 1        |
| 61919538   | Pliosnap 3/I WH    | 300                   | 1        |
| 61919539   | Pliosnap 3/J WH    | 300                   | 1        |
| 61919540   | Pliosnap 3/K WH    | 300                   | 1        |
| 61919541   | Pliosnap 3/L WH    | 300                   | 1        |
| 61919542   | Pliosnap 3/M WH    | 300                   | 1        |
| 61919543   | Pliosnap 3/N WH    | 300                   | 1        |
| 61919544   | Pliosnap 3/O WH    | 300                   | 1        |
| 61919545   | Pliosnap 3/P WH    | 300                   | 1        |
| 61919546   | Pliosnap 3/Q WH    | 300                   | 1        |
| 61919547   | Pliosnap 3/R WH    | 300                   | 1        |
| 61919548   | Pliosnap 3/S WH    | 300                   | 1        |
| 61919549   | Pliosnap 3/T WH    | 300                   | 1        |
| 61919550   | Pliosnap 3/U WH    | 300                   | 1        |
| 61919551   | Pliosnap 3/V WH    | 300                   | 1        |
| 61919552   | Pliosnap 3/W WH    | 300                   | 1        |
| 61919553   | Pliosnap 3/X WH    | 300                   | 1        |
| 61919554   | Pliosnap 3/Y WH    | 300                   | 1        |
| 61919555   | Pliosnap 3/Z WH    | 300                   | 1        |
| 61919556   | Pliosnap 3/+ WH    | 300                   | 1        |
| 61919557   | Pliosnap 3/- WH    | 300                   | 1        |
| 61919558   | Pliosnap 3/. белый | 300                   | 1        |
| 61919559   | Pliosnap 3/ : WH   | 300                   | 1        |
| Pliosnap 6 |                    |                       |          |
| 61919560   | Pliosnap 6/0 WH    | 300                   | 1        |
| 61919561   | Pliosnap 6/1 WH    | 300                   | 1        |
| 61919562   | Pliosnap 6/2 WH    | 300                   | 1        |
| 61919563   | Pliosnap 6/3 WH    | 300                   | 1        |
| 61919564   | Pliosnap 6/4 WH    | 300                   | 1        |
| 61919565   | Pliosnap 6/5 WH    | 300                   | 1        |
| 61919566   | Pliosnap 6/6 WH    | 300                   | 1        |
| 61919567   | Pliosnap 6/7 WH    | 300                   | 1        |
| 61919568   | Pliosnap 6/8 WH    | 300                   | 1        |
| 61919569   | Pliosnap 6/9 WH    | 300                   | 1        |
|            |                    |                       |          |



Маркировочные кольца Pliosnap

| Артикул    | Обозначение      | Маркер / ед. упаковки | Упаковка |
|------------|------------------|-----------------------|----------|
| 61919570   | Pliosnap 6/A WH  | 300                   | 1        |
| 61919571   | Pliosnap 6/B WH  | 300                   | 1        |
| 61919572   | Pliosnap 6/C WH  | 300                   | 1        |
| 61919573   | Pliosnap 6/D WH  | 300                   | 1        |
| 61919574   | Pliosnap 6/E WH  | 300                   | 1        |
| 61919575   | Pliosnap 6/F WH  | 300                   | 1        |
| 61919576   | Pliosnap 6/G WH  | 300                   | 1        |
| 61919577   | Pliosnap 6/H WH  | 300                   | 1        |
| 61919578   | Pliosnap 6/I WH  | 300                   | 1        |
| 61919579   | Pliosnap 6/J WH  | 300                   | 1        |
| 61919580   | Pliosnap 6/K WH  | 300                   | 1        |
| 61919581   | Pliosnap 6/L WH  | 300                   | 1        |
| 61919582   | Pliosnap 6/M WH  | 300                   | 1        |
| 61919583   | Pliosnap 6/N WH  | 300                   | 1        |
| 61919584   | Pliosnap 6/O WH  | 300                   | 1        |
| 61919585   | Pliosnap 6/P WH  | 300                   | 1        |
| 61919586   | Pliosnap 6/Q WH  | 300                   | 1        |
| 61919587   | Pliosnap 6/R WH  | 300                   | 1        |
| 61919588   | Pliosnap 6/S WH  | 300                   | 1        |
| 61919589   | Pliosnap 6/T WH  | 300                   | 1        |
| 61919590   | Pliosnap 6 U/WH  | 300                   | 1        |
| 61919591   | Pliosnap 6/V WH  | 300                   | 1        |
| 61919592   | Pliosnap 6/W WH  | 300                   | 1        |
| 61919593   | Pliosnap 6/X WH  | 300                   | 1        |
| 61919594   | Pliosnap 6/Y WH  | 300                   | 1        |
| 61919595   | Pliosnap 6/Z WH  | 300                   | 1        |
| 61919596   | Pliosnap 6/+ WH  | 300                   | 1        |
| 61919597   | Pliosnap 6/- WH  | 300                   | 1        |
| 61919598   | Pliosnap 6/. WH  | 300                   | 1        |
| 61919599   | Pliosnap 6/ : WH | 300                   | 1        |
| Pliosnap 9 |                  |                       |          |
| 61919600   | Pliosnap 9/0 WH  | 300                   | 1        |
| 61919601   | Pliosnap 9/1 WH  | 300                   | 1        |
| 61919602   | Pliosnap 9/2 WH  | 300                   | 1        |
| 61919603   | Pliosnap 9/3 WH  | 300                   | 1        |
|            |                  |                       |          |

**Маркировочные кольца Pliosnap**

| Артикул  | Обозначение     | Маркер / ед. упаковки | Упаковка |
|----------|-----------------|-----------------------|----------|
| 61919604 | Pliosnap 9/4 WH | 300                   | 1        |
| 61919605 | Pliosnap 9/5 WH | 300                   | 1        |
| 61919606 | Pliosnap 9/6 WH | 300                   | 1        |
| 61919607 | Pliosnap 9/7 WH | 300                   | 1        |
| 61919608 | Pliosnap 9/8 WH | 300                   | 1        |
| 61919609 | Pliosnap 9/9 WH | 300                   | 1        |
| 61919610 | Pliosnap 9/A WH | 300                   | 1        |
| 61919611 | Pliosnap 9/B WH | 300                   | 1        |
| 61919612 | Pliosnap 9/C WH | 300                   | 1        |
| 61919613 | Pliosnap 9/D WH | 300                   | 1        |
| 61919614 | Pliosnap 9/E WH | 300                   | 1        |
| 61919615 | Pliosnap 9/F WH | 300                   | 1        |
| 61919616 | Pliosnap 9/G WH | 300                   | 1        |
| 61919617 | Pliosnap 9/H WH | 300                   | 1        |
| 61919618 | Pliosnap 9/I WH | 300                   | 1        |
| 61919619 | Pliosnap 9/J WH | 300                   | 1        |
| 61919620 | Pliosnap 9/K WH | 300                   | 1        |
| 61919621 | Pliosnap 9/L WH | 300                   | 1        |
| 61919622 | Pliosnap 9/M WH | 300                   | 1        |
| 61919623 | Pliosnap 9/N WH | 300                   | 1        |
| 61919624 | Pliosnap 9/O WH | 300                   | 1        |
| 61919625 | Pliosnap 9/P WH | 300                   | 1        |
| 61919626 | Pliosnap 9/Q WH | 300                   | 1        |
| 61919627 | Pliosnap 9/R WH | 300                   | 1        |
| 61919628 | Pliosnap 9/S WH | 300                   | 1        |
| 61919629 | Pliosnap 9/T WH | 300                   | 1        |
| 61919630 | Pliosnap 9/U WH | 300                   | 1        |
| 61919631 | Pliosnap 9/V WH | 300                   | 1        |
| 61919632 | Pliosnap 9/W WH | 300                   | 1        |
| 61919633 | Pliosnap 9/X WH | 300                   | 1        |
| 61919634 | Pliosnap 9/Y WH | 300                   | 1        |
| 61919635 | Pliosnap 9/Z WH | 300                   | 1        |
| 61919636 | Pliosnap 9/+ WH | 300                   | 1        |
| 61919637 | Pliosnap 9/- WH | 300                   | 1        |
| 61919638 | Pliosnap 9/. WH | 300                   | 1        |
|          |                 |                       |          |

**Маркировочные кольца Pliosnap**

| Артикул     | Обозначение         | Маркер / ед. упаковки | Упаковка |
|-------------|---------------------|-----------------------|----------|
| 61919639    | Pliosnap 9/ : WH    | 300                   | 1        |
| Pliosnap 12 |                     |                       |          |
| 61919640    | Pliosnap 12/0 белый | 300                   | 1        |
| 61919641    | Pliosnap 12/1 WH    | 300                   | 1        |
| 61919642    | Pliosnap 12/2 белый | 300                   | 1        |
| 61919643    | Pliosnap 12/3 белый | 300                   | 1        |
| 61919644    | Pliosnap 12/4 белый | 300                   | 1        |
| 61919645    | Pliosnap 12/5 белый | 300                   | 1        |
| 61919646    | Pliosnap 12/6 белый | 300                   | 1        |
| 61919647    | Pliosnap 12/7 белый | 300                   | 1        |
| 61919648    | Pliosnap 12/8 белый | 300                   | 1        |
| 61919649    | Pliosnap 12/9 белый | 300                   | 1        |

Последнее обновление (24.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16