FLEXIMARK® Flexiprint LF

FLEXIMARK® Flexiprint LF ярлыки для маркировки отдельных жил и волоконно-оптических кабелей. Монтаж производится легко и быстро.

Информация
LF1 included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)







- Высокая стойкость к воздействию химических веществ
- Без галогенов
- Время на монтаж
- Стойкий к УФ-лучам

Преимущества
Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)
Простой монтаж

Области применения
For single core marking
Маркировка волоконно-оптических кабелей
Маркировка жил кабелей до их монтажа
Для маркировки кабелей с сеч. более 16 мм^2 могут использоваться кабельные стяжки для крепления ярлыков

Примечание
Для печати можно использовать программу FLEXIMARK® и обычный лазерный принтер
Используйте лоток для ручной подачи бумаги
Лучшие результаты печати при использовании лазерного принтера с прямой подачей листов
Стандартное исполнение: Макс. до 7 знаков, версия L (например, LF1L): Макс. до 15 знаков

Комплектация
На одном листе помещаются от 20 до 60 перфорированных этикеток в зависимости от их размера

Последнее обновление (30.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.

FLEXIMARK® Flexiprint LF

Размер листа: 80–100 x 210 мм

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288 Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал
Поставляемые цвета:	Желтый, белый По запросу: зеленый, синий и красный
Материал:	Безгалогеновый полиэстер Толщина: 0,175 мм
Температурный диапазон:	от -40 до + 125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.
Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.
Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

FLEXIMARK® Flexiprint LF

Артикул	Обозначение	Цвет	A (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Для сеч. мм²	Маркер / ед. упаковки
Малая упаковка (10 листов), желтая версия									
83254410	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 YE	желтый	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	600
83254430	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE	желтый	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	600
83254447	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE	желтый	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	300
83254470	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE	желтый	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	600
83254487	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE	желтый	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	300
83254510	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE	желтый	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	300
83254530	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE	желтый	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	200
83254416	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH	белый	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	600
83254436	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH	белый	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	600
83254448	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH	белый	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	300
83254476	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WH	белый	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	600
83254488	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WH	белый	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	300
83254516	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WH	белый	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	300
83254536	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WH	белый	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	200
Большая упаковка (75 листов)									
83280005	FLEXIMARK®	желтый	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	4500

Последнее обновление (30.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Flexiprint LF

Артикул	Обозначение	Цвет	A (mm)	A (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Для сеч. мм²	Маркер / ед. упаковки
	Flexiprint LF0 YE-75								
83254420	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 YE-75	желтый	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	4500
83254440	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L YE-75	желтый	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	2250
83254460	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B YE-75	желтый	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	4500
83254480	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL YE-75	желтый	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	2250
83254500	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 YE-75	желтый	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	4500
83254520	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 YE-75	желтый	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1500
83254406	FLEXIMARK® Flexiprint LF0 WH-75	белый	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	4500
83254426	FLEXIMARK® Flexiprint LF1 WH-75	белый	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	4500
83254446	FLEXIMARK® Flexiprint LF1L WH-75	белый	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	2250
83254466	FLEXIMARK® Flexiprint LF1B WH-75	белый	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	4500
83254486	FLEXIMARK® Flexiprint LF1BL WH-75	белый	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	2250
83254506	FLEXIMARK® Flexiprint LF2 WH-75	белый	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	4500
83254526	FLEXIMARK® Flexiprint LF3 WH-75	белый	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1500

Последнее обновление (30.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Flexiprint LF







Последнее обновление (30.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.