


FLEXIMARK® Wrapping label LCK

Оборачиваемые этикетки FLEXIMARK® LCK — это этикетки из винила с ламинирующей/защитной пленкой для маркировки кабелей с помощью лазерного принтера. Защитная пленка защищает текст от истирания и воздействия растворителей.

Информация

LCK 32 YE входит в пакет с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)



Пищевая промышленность и производство напитков



Машиностроение, промышленное оборудование



Солнечная энергетика



Ветроэнергетика



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Без галогенов



Место для монтажа



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые

Преимущества

Прозрачная часть пленки оборачивается вокруг кабеля и заклеивает место печати, чтобы предотвратить стирание надписи, защитить ее от загрязнения и воздействия растворителей

Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)

Компактность за счет плотно прилегающей обмотки

Последнее обновление (30.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Wrapping label LCK

Области применения

For cable marking

Примечание

Для печати можно использовать программу FLEXIMARK® и обычный лазерный принтер

Используйте лоток для ручной подачи бумаги

Лучшие результаты печати при использовании лазерного принтера с прямой подачей листов

Комплектация

10 или 100 перфорированных листов DIN A4 (в зависимости от выбранного размера упаковки)

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001530

ETIM 5.0 Class-Description: Система маркировки

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001530

Описание класса ETIM 6.0: Система маркировки кабеля

Клей:

Перманентный на основе акрила

Поставляемые цвета:

Желтый, белый

Материал:

Безгалогеновый полиэстер

Толщина: 0,025 мм

Температурный диапазон:

от -40 до + 125 °C

Мин. температура монтажа: +10 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продается в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

FLEXIMARK® Wrapping label LCK

Артикул	Обозначение	Цвет	Ширина x Длина (мм)	Поверхность для надписи (мм)	Для наружного Ø , мм	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
Малая упаковка (10 листов), желтая версия							
83256142	FLEXIMARK® Ярлык LCK 32 YE	желтый	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	640	1
83256144	FLEXIMARK® Ярлык LCK 35 YE	желтый	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	400	1
83256146	FLEXIMARK® Ярлык LCK 40 YE	желтый	25.0 x 94.0	25.0 x 25.4	8.0 - 21.0	240	1
83256148	FLEXIMARK® Ярлык LCK 45 YE	желтый	25.0 x 142.5	25.5 x 25.4	8.0 - 36.0	160	1
83256161	FLEXIMARK® Ярлык LCK 48 YE	желтый	34.0 x 93.0	34.0 x 25.4	8.0 - 21.0	180	1
83256150	FLEXIMARK® Ярлык LCK 60 YE	желтый	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	200	1
83256152	FLEXIMARK® Ярлык LCK 65 YE	желтый	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	120	1
83256154	FLEXIMARK® Ярлык LCK 70 YE	желтый	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	80	1
83256143	FLEXIMARK® Ярлык LCK 32 WH	белый	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	640	1
83256145	FLEXIMARK® Ярлык LCK 35 WH	белый	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	400	1
83256147	FLEXIMARK® Ярлык LCK 40 WH	белый	25.0 x 94.0	25.0 x 25.4	8.0 - 21.0	240	1
83256149	FLEXIMARK® Ярлык LCK 45 WH	белый	25.0 x 142.5	25.0 x 25.4	8.0 - 36.0	160	1
83256160	FLEXIMARK® Ярлык LCK 48 WH	белый	34.0 x 93.0	34.0 x 25.4	8.0 - 21.0	180	1
83256151	FLEXIMARK® Ярлык LCK 60 WH	белый	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	200	1
83256153	FLEXIMARK® Ярлык LCK 65 WH	белый	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	120	1
83256155	FLEXIMARK® Ярлык LCK 70 WH	белый	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	80	1
Большая упаковка (100 листов), желтая версия							
83256542	FLEXIMARK® Ярлык LCK 32 YE-100	желтый	25.0 x 33.5	25.0 x 12.7	4.0 - 7.0	6400	1
83256544	FLEXIMARK® Ярлык LCK 35 YE-100	желтый	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	4000	1
83256546	FLEXIMARK® Ярлык LCK 40 YE-100	желтый	25.0 x 94.0	25.0 x 25.4	8.0 - 21.0	2400	1

Последнее обновление (30.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

**FLEXIMARK® Wrapping label LCK**

Артикул	Обозначение	Цвет	Ширина x Длина (мм)	Поверхность для надписи (мм)	Для наружного Ø , мм	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
83256548	FLEXIMARK® Ярлык LCK 45 YE-100	желтый	25.0 x 142.5	25.0 x 25.4	8.0 - 36.0	1600	1
83256550	FLEXIMARK® Ярлык LCK 60 YE-100	желтый	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	2000	1
83256552	FLEXIMARK® ярлык LCK 65 желтый 100	желтый	50.0 x 95.0	50.0 x 25.0	8.0 - 21.0	1200	1
83256554	FLEXIMARK® ярлык LCK 70 желтый 100	желтый	50.0 x 142.5	50.0 x 25.0	8.0 - 36.0	800	1
83256543	FLEXIMARK® ярлык LCK 32 белый 100	белый	25.0 x 33.5	25.0 x 12.0	4.0 - 7.0	6400	1
83256545	FLEXIMARK® Ярлык LCK 35 WH-100	белый	25.0 x 55.0	25.0 x 19.0	6.0 - 12.0	4000	1
83256547	FLEXIMARK® ярлык LCK 40 белый 100	белый	25.0 x 94.0	25.0 x 25.0	8.0 - 21.0	2400	1
83256549	FLEXIMARK® Ярлык LCK 45 WH-100	белый	25.0 x 142.5	25.0 x 25.4	8.0 - 36.0	1600	1
83256551	FLEXIMARK® Ярлык LCK 60 WH-100	белый	50.0 x 56.0	50.0 x 19.0	6.0 - 12.0	2000	1
83256553	FLEXIMARK® Ярлык LCK 65 WH-100	белый	50.0 x 94.0	50.0 x 25.4	8.0 - 21.0	1200	1
83256555	FLEXIMARK® Ярлык LCK 70 WH-100	белый	50.0 x 142.5	50.0 x 25.4	8.0 - 36.0	800	1

Последнее обновление (30.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03_16