

FLEXIMARK® LA ярлыки

FLEXIMARK® LA Самоклеющиеся ярлыки для маркировки компонентов, например, распределительных шкафов

Информация

LA 16,9-9 YE входит в пакет с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)



Без галогенов



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Самоклеющиеся ярлыки из полиэстера для печати на лазерном принтере

Лучше клеятся благодаря скруглённым уголкам

Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)

Области применения

Для маркировки компонентов оборудования, например, распределительных шкафов

Характеристики

Для склеивания необходимо до 24 часов

Примечание

Для печати можно использовать программу FLEXIMARK® и обычный лазерный принтер

Используйте лоток для ручной подачи бумаги

Лучшие результаты печати при использовании лазерного принтера с прямой подачей листов

Комплектация

Перфорированные листы DIN A4

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288

Последнее обновление (06.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® LA ярлыки

Клей:	Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал Перманентный на основе акрила
Поставляемые цвета:	Белый или желтый Доступны в серебрянном цвете
Материал:	Безгалогеновый полиэстер Толщина: 0,05 мм
Температурный диапазон:	от -40 °C до +150 °C Температура монтажа: мин. +10 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

FLEXIMARK® LA ярлыки

Артикул	Обозначение	Цвет	Ширина x Высота (мм)	Ярлыков на странице	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
83256199	FLEXIMARK® LA ярлыки 7-8 YE	желтый	7.0 x 8.0	560	5600	1
83256228	FLEXIMARK® LA ярлыки 11-8 YE	желтый	11.0 x 8.0	420	4200	1
83256231	FLEXIMARK® LA ярлыки 12-6 YE	желтый	12.0 x 6.0	611	6110	1
83256204	FLEXIMARK® LA ярлыки 15-6 YE	желтый	15.0 x 6.0	517	5170	1
83256234	FLEXIMARK® LA ярлыки 16-8 YE	желтый	16.0 x 8.0	315	3150	1
83256207	FLEXIMARK® LA ярлыки 16.9-7 YE	желтый	16.9 x 7.0	400	4000	1
83256210	FLEXIMARK® LA ярлыки 16.9-9 YE	желтый	16.9 x 9.0	310	3100	1
83256213	FLEXIMARK® LA ярлыки 20-8 YE	желтый	20.0 x 8.0	280	2800	1
83256216	FLEXIMARK® LA ярлыки 25-12 YE	желтый	25.0 x 12.0	161	1610	1
83256219	FLEXIMARK® LA ярлыки 25.6-10 YE	желтый	25.6 x 10.0	196	1960	1
83256240	FLEXIMARK® LA ярлыки 30.5-12.7 YE	желтый	30.5 x 12.7	110	1100	1
83256222	FLEXIMARK® LA ярлыки 46.9-9 YE	желтый	46.9 x 9.0	124	1240	1
83256225	FLEXIMARK® LA ярлыки 56-21.8 YE	желтый	56.0 x 21.8	39	390	1
83256243	FLEXIMARK® LA ярлыки 60-30 YE	желтый	60.0 x 30.0	27	270	1
83256237	FLEXIMARK® LA ярлыки 80-7.5 YE	желтый	80.0 x 7.5	74	740	1
83256198	FLEXIMARK® LA ярлыки 7-8 WH	белый	7.0 x 8.0	560	5600	1
83256227	FLEXIMARK® Etikett LA 11-8 WH	белый	11.0 x 8.0	420	4200	1
83256230	FLEXIMARK® LA ярлыки 12-6 WH	белый	12.0 x 6.0	611	6110	1
83256203	FLEXIMARK® LA ярлыки 15-6 WH	белый	15.0 x 6.0	517	5170	1
83256233	FLEXIMARK® LA ярлыки 16-8 WH	белый	16.0 x 8.0	315	3150	1
83256206	FLEXIMARK® LA	белый	16.9 x 7.0	400	4000	1

FLEXIMARK® LA ярлыки

Артикул	Обозначение	Цвет	Ширина x Высота (мм)	Ярлыков на странице	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
	ярлыки 16.9-7 WH					
83256209	FLEXIMARK® LA ярлыки 16.9-9 WH	белый	16.9 x 9.0	310	3100	1
83256212	FLEXIMARK® LA ярлыки 20-8 WH	белый	20.0 x 8.0	280	2800	1
83256215	FLEXIMARK® LA ярлыки 25-12 WH	белый	25.0 x 12.0	161	1610	1
83256218	FLEXIMARK® LA ярлыки 25.6-10 WH	белый	25.6 x 10.0	196	1960	1
83256239	FLEXIMARK® LA ярлыки 30.5-12.7 WH	белый	30.5 x 12.7	110	1100	1
83256221	FLEXIMARK® LA ярлыки 46.9-9 WH	белый	46.9 x 9.0	124	1240	1
83256224	FLEXIMARK® LA ярлыки 56-21.8 WH	белый	56.0 x 21.8	39	390	1
83256242	FLEXIMARK® LA ярлыки 60-30 WH	белый	60.0 x 30.0	27	270	1
83256236	FLEXIMARK® LA ярлыки 80-7.5 WH	белый	80.0 x 7.5	74	740	1
83256200	FLEXIMARK® LA ярлыки 7-8 SR	серебристый	7.0 x 8.0	560	5600	1
83256229	FLEXIMARK® LA ярлыки 11-8 SR	серебристый	11.0 x 8.0	385	3850	1
83256232	FLEXIMARK® LA ярлыки 12-6 SR	серебристый	12.0 x 6.0	611	6110	1
83256235	FLEXIMARK® LA ярлыки 16-8 SR	серебристый	16.0 x 8.0	315	3150	1
83256241	FLEXIMARK® LA ярлыки 30.5-12.7 SR	серебристый	30.5 x 12.7	110	1100	1
83256244	FLEXIMARK® LA ярлыки 60-30 SR	серебристый	60.0 x 30.0	27	270	1
83256238	FLEXIMARK® LA ярлыки 80-7.5 SR	серебристый	80.0 x 7.5	74	740	1