


FLEXIMARK® TA маркировка компонентов оборудования, из пористого материала

FLEXIMARK® Ярлыки из пористого полиэстера - экономичная альтернатива гравированным полимерным табличкам для маркировки компонентов, например, распределительных шкафов

Информация

Included in FLEXIMARK® sample bag (article no. M3251010)



Машиностроение, промышленное оборудование



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Без галогенов



Время на монтаж



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Хорошая стойкость к воздействию УФ-лучей

Самоклеющиеся на различные поверхности

Экономичная альтернатива гравированным полимерным табличкам

Области применения

Маркировка электронных компонентов, панелей, клавиш и предупредительных табличек

Примечание

Easy to print via FLEXIMARK® software Flexisoft and FLEXIMARK® thermal transfer printer SQUIX, EOS5 or EOS2

Рекомендованная лента: FTI-Y 60-360 BK (арт. № 83260201)

Комплектация

По запросам - маркировка по требованиям клиентов

FLEXIMARK® TA маркировка компонентов оборудования, из пористого материала**Техническая информация**

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288 Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал
Клей:	Перманентный на основе акрила
Поставляемые цвета:	Серебристый Белый в онлайн-каталоге
Материал:	Полиэстерный пористый материал
Температурный диапазон:	от -40 до +90 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.



FLEXIMARK® TA маркировка компонентов оборудования, из пористого материала

Артикул	Обозначение	Цвет	Ширина (мм)	Длина в (мм)	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
Прямоугольная форма						
83255338	FLEXIMARK® TA пеноматериал 13-7 SR	серебристый	7	13	1000	1
83255339	FLEXIMARK® TA пенопласт 22-22 SR	серебристый	22	22	1000	1
83255340	FLEXIMARK® TA пенопласт 27-8 SR	серебристый	8	27	1000	1
83260166	FLEXIMARK® TA пеноматериал 27-12.5 SR	серебристый	12,5	27	1000	1
83260167	FLEXIMARK® TA Пористая 27-15 SR	серебристый	15	27	1000	1
83260168	FLEXIMARK® TA Пористая 27-18 SR	серебристый	18	27	1000	1
83255341	FLEXIMARK® TA пенопласт 27-27 SR	серебристый	27	27	1000	1
83260170	FLEXIMARK® TA Пористая 30-40 SR	серебристый	40	30	1000	1
83260171	FLEXIMARK® TA Пористая 35-15 SR	серебристый	15	35	1000	1
83260172	FLEXIMARK® TA Пористая 35-18 SR	серебристый	18	35	1000	1
83260173	FLEXIMARK® TA Пористая 45-15 SR	серебристый	15	45	1000	1
83255342	FLEXIMARK® TA пенопласт 45-25 SR	серебристый	25	45	1000	1
83255343	FLEXIMARK® TA пенопласт 48-19 SR	серебристый	19	48	1000	1
83260176	FLEXIMARK® TA Пористая 50-15 SR	серебристый	15	50	1000	1
83260177	FLEXIMARK® TA Пористая 50-25 SR	серебристый	25	50	750	1
83260179	FLEXIMARK® TA Пористая 60-30 SR	серебристый	30	60	500	1
83260180	FLEXIMARK® TA Пористая 70-18 SR	серебристый	18	70	1000	1
83255344	FLEXIMARK® TA пенопласт 90-15 SR	серебристый	15	90	250	1
83260182	FLEXIMARK® TA Пористая 90-30 SR	серебристый	30	90	250	1
83260183	FLEXIMARK® TA	серебристый	45	90	250	1



FLEXIMARK® TA маркировка компонентов оборудования, из пористого материала

Артикул	Обозначение	Цвет	Ширина (мм)	Длина в (мм)	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
	Пористая 90-45 SR					
83260185	FLEXIMARK® TA Пористая 100-30 SR	серебристый	30	100	250	1
83260186	FLEXIMARK® TA Пористая 100-50 SR	серебристый	50	100	250	1
83255345	FLEXIMARK® TA пенопласт 100-70 SR	серебристый	70	100	250	1
83260188	FLEXIMARK® TA Пористая 105-140 SR	серебристый	140	105	250	1
83260164	FLEXIMARK® TA Пористая 27-8 WH	белый	8	27	1000	1
83260169	FLEXIMARK® TA Пористая 27-18 WH	белый	18	27	1000	1
83260165	FLEXIMARK® TA Пористая 27-12.5 WH	белый	12,5	27	1000	1
83260174	FLEXIMARK® TA Пористая 45-15 WH	белый	15	45	1000	1
83260175	FLEXIMARK® TA Пористая 48-19 WH	белый	19	48	1000	1
83260178	FLEXIMARK® TA Пористая 60-30 WH	белый	30	60	500	1
83260181	FLEXIMARK® TA Пористая 90-30 WH	белый	30	90	250	1
83260184	FLEXIMARK® TA Пористая 90-45 WH	белый	45	90	250	1
83260187	FLEXIMARK® TA Пористая 100-50 WH	белый	50	100	250	1
Круглый вырез						
83260189	FLEXIMARK® TA Пористая 40-30 Ø 24мм SR	серебристый	30	40	1000	1
83260190	FLEXIMARK® TA Пористая 40-30 Ø 24mm WH	белый	30	40	1000	1