

# FLEXIMARK® Cablemarking FCC

Маркировка кабелей FLEXIMARK® FCC — индивидуальная кабельная маркировка с манжетами из пластика для крепления кабельными стяжками на кабели и провода





Подходит для применения вне помещений



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Время на монтаж



Стойкий к воздействию кислот



Стойкий к УФ-лучам

### Преимущества

Не требуется подготовка к монтажу

Устойчивость к воздействию химикатов, УФ-излучения, влаги и масел (дизельного топлива, щелочных чистящих средств, соленой воды, этанола и других веществ)

### Области применения

For cable marking

### Примечание

Ярлыки поставляются с нанесенным текстом по требованию клиента (услуги печати включены в стоимость) Печать в 1 или 2 строки

Длина текста произвольная, с увеличением длины текста уменьшается шрифт

Процес заказа:

данные клиента передаются сотруднику LAPP по электронной почте в форме Excel-файла вместе с заказом

столбец А: содержимое строки 1

столбец В: содержимое строки 2

столбец В или С: Количество ярлыков с соответствующим текстом

Шаблон заказа для распечатки:

www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-individuelle-markierungen/

Последнее обновление (02.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16



## FLEXIMARK® Cablemarking FCC

#### Комплектация

В комплект включены FLEXIMARK® манжеты PTEF напечатанные FLEXIMARK® пластиковые ярлыки (не безгалогеновые) или Flexilabel LFL (безгалогеновые) и 2 стандартные кабельные стяжки PA 6.6 (черные)

Ярлыки (вкл. кабельные стяжки) поставляются смонтированными

1 ед. упак.= 1 ярлык, ограничений по мин. объёму заказа нет

Техническая информация

Классификация ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ЕТІМ 6: Обозначение класса ЕТІМ 6.0: ЕС001288

Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

Примечание: Стандартные кабельные стяжки:

черные (142 х 2,4 мм)

Размеры: Длина текста: 35 мм Длина ярлыка: 50 мм

Поставляемые цвета: Стандартный цвет: черный текст на желтом или белом фоне

Also available in green, blue and red

Материал: Материал манжет: безгалогеновый полиэтилен

Ярлыки: не безгалогеновый ПВХ или безгалогеновый

полиэстер (версия LFL)

Температурный диапазон: от -30 до +70 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

FLEXIMARK® Cablemarking FCC

#### Обозначение Артикул Цвет Высота (мм) Маркер / ед. упаковки С желтыми маркерами из ПВХ (содержат галогены) 6.0 83251300 Кабельный маркер FLEXIMARK® желтый FCC 6 YE 83251320 Кабельный маркер FLEXIMARK® 9.5 желтый FCC 9,5 YE 83251350 Кабельный маркер FLEXIMARK® желтый 19.0 FCC 19 YE С желтыми этикетками LFL из полиэфира (не содержат галогенов) 9.5 83274670 Кабельный маркер FLEXIMARK® желтый LFL 9,5-35 YE FCC С белыми маркерами из ПВХ (содержат галогены) Кабельный маркер FLEXIMARK® 6.0 83251301 белый FCC 6 WH 83251321 Кабельный маркер FLEXIMARK® белый 9.5 FCC 9,5 WH 83251351 Кабельный маркер FLEXIMARK® белый 19.0 FCC 19 WH