


FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка

FLEXIMARK® Organized shrink tubes FCC are shrink tubes for marking single cores and wires with individual text. These markers are sent with your desired text.



Машиностроение, промышленное оборудование



Железно-дорожный транспорт



Не поддерживают горение



Без галогенов



Время на монтаж



Место для монтажа

Преимущества

Halogen-free shrink tubes with customized text

Преимущества по сравнению с маркировочными кольцами: на втулку можно нанести более длинный текст, экономия времени для монтажа

Обрезан точно в размер

Области применения

For single core marking

Маркировка жил кабелей до их монтажа

Примечание

Ярлыки поставляются с нанесенным текстом по требованию клиента (услуги печати включены в стоимость)

Процесс заказа:

данные клиента передаются сотруднику LAPP по электронной почте в форме Excel-файла вместе с заказом

столбец A: содержимое строки 1

столбец B: содержимое строки 2

столбец B или C: Количество ярлыков с соответствующим текстом

Шаблон заказа для распечатки:

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка

www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-individuelle-markierungen/

Комплектация

1 ед. упак.= 1 ярлык, ограничений по мин. объёму заказа нет

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288 Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал
По запросу:	Также доступен в версии с коэфф. термоусадки 3:1 (не безгалогеновые, в соотв. с UL 224)
Поставляемые цвета:	Желтый
Материал:	Полиолефин (без галогенов) Коэффициент термоусадки: 2:1
Температурный диапазон:	-30 °C до +105 °C Температура усадки: +90 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка

Артикул	Обозначение	Цвет	Диапазон термоусадки (мм)	Длина (мм)	Маркер / ед. упаковки
83280249	FLEXIMARK® Терм.трубка FCC 2.4/1.2-12.5 YE	желтый	1,2 - 2,4	12,5	1
83280252	Перфорированный термоусадочный шланг FLEXIMARK® FCC 2.4/1.2-16.6 желтый	желтый	1,2 - 2,4	16,6	1
83255385	FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка 2.4/1.2-25 YE	желтый	1,2 - 2,4	25	1
83280250	FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка 3.2/1.6-12.5 YE	желтый	1,6 - 3,2	12,5	1
83280253	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг FCC 3.2/1.6-16.6 желтый	желтый	1,6 - 3,2	16,6	1
83255386	FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка 3.2/1.6-25 YE	желтый	1,6 - 3,2	25	1
83280251	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг FCC 4.8/2.4-12.5 YE	желтый	2,4 - 4,8	12,5	1
83280254	FLEXIMARK® перфорированный термоусадочный шланг FCC 4.8/2.4-16.6 желтый	желтый	2,4 - 4,8	16,6	1
83255387	FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка 4.8/2.4-25 WH	белый	2,4 - 4,8	25	1
83255388	FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка 2.4/1.2-12.5 WH	белый	1,2 - 2,4	12,5	1
83255389	FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка 2.4/1.2-16.6 WH	белый	1,2 - 2,4	16,6	1
83255390	FLEXIMARK® FCC перфорированная	белый	1,2 - 2,4	25	1



FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка

Артикул	Обозначение	Цвет	Диапазон термоусадки (мм)	Длина (мм)	Маркер / ед. упаковки
	термоусадочная трубка 2.4/1.2-25 WH				
83255391	FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка 3.2/1.6-12.5 WH	белый	1,6 - 3,2	12,5	1
83255392	FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка 3.2/1.6-16.6 WH	белый	1,6 - 3,2	16,6	1
83255393	FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка 3.2/1.6-25 WH	белый	1,6 - 3,2	25	1
83255394	FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка 4.8/2.4-12.5 WH	белый	2,4 - 4,8	12,5	1
83255395	FLEXIMARK® FCC перфорированная термоусадочная трубка 4.8/2.4-16.6 WH	белый	2,4 - 4,8	16,6	1