


FLEXIMARK® Flexiprint FCC

FLEXIMARK® FLEXIPRINT FCC — это маркировщики с индивидуальным оттиском для нанизывания на одножильные провода и волоконно-оптические кабели. Быстрый и простой монтаж.



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Без галогенов



Время на монтаж



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Печатные ярлыки различных размеров, изготавливаются по индивидуальному заказу

Простой монтаж

Good UV resistance

Области применения

For single core marking

Маркировка жил кабелей до их монтажа

Маркировка волоконно-оптических кабелей

Примечание

Ярлыки поставляются с нанесенным текстом по требованию клиента (услуги печати включены в стоимость)

Стандартное исполнение: Макс. до 7 знаков, версия L (например, LF1L): Макс. до 15 знаков

Процес заказа:

данные клиента передаются сотруднику LAPP по электронной почте в форме Excel-файла вместе с заказом

столбец A: содержимое строки 1

столбец B: содержимое строки 2

столбец B или C: Количество ярлыков с соответствующим текстом

Шаблон заказа для распечатки:

www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-individuelle-markierungen/

Комплектация

1 ед. упак.= 1 ярлык, ограничений по мин. объёму заказа нет

Последнее обновление (25.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Flexiprint FCC

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001288 ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288 Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал
Поставляемые цвета:	Белый Also available in yellow, green, blue and red
Материал:	Безгалогеновый полиэстер Толщина: 0,175 мм
Температурный диапазон:	от -40 до + 125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.



FLEXIMARK® Flexiprint FCC

Артикул	Обозначение	Цвет	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Для сеч. мм ²	Маркер / ед. упаковки
83251100	FLEXIMARK® Flexiprint F0 YE FCC	желтый	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	1
83251110	FLEXIMARK® Flexiprint F1 YE FCC	желтый	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	1
83251160	FLEXIMARK® Flexiprint F1L YE FCC	желтый	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	1
83251120	FLEXIMARK® Flexiprint F1B YE FCC	желтый	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	1
83251170	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL YE FCC	желтый	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	1
83251130	FLEXIMARK® Flexiprint F2 YE FCC	желтый	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	1
83251140	FLEXIMARK® Flexiprint F3 YE FCC	желтый	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1
83251101	FLEXIMARK® Flexiprint F0 WH FCC	белый	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	1
83251111	FLEXIMARK® Flexiprint F1 WH FCC	белый	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	1
83251161	FLEXIMARK® Flexiprint F1L WH FCC	белый	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	1
83251121	FLEXIMARK® Flexiprint F1B WH FCC	белый	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	1
83251171	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL WH FCC	белый	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	1
83251131	FLEXIMARK® Flexiprint F2 WH FCC	белый	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	1
83251141	FLEXIMARK® Flexiprint F3 WH FCC	белый	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1



FLEXIMARK® Flexiprint FCC

Артикул	Обозначение	Цвет	A (mm)	B (мм)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Для сеч. мм ²	Маркер / ед. упаковки
83251102	FLEXIMARK® Flexiprint F0 GN FCC	зеленый	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	1
83251112	FLEXIMARK® Flexiprint F1 GN FCC	зеленый	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	1
83251162	FLEXIMARK® Flexiprint F1L GN FCC	зеленый	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	1
83251122	FLEXIMARK® Flexiprint F1B GN FCC	зеленый	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	1
83251172	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL GN FCC	зеленый	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	1
83251132	FLEXIMARK® Flexiprint F2 GN FCC	зеленый	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	1
83251142	FLEXIMARK® Flexiprint F3 GN FCC	зеленый	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1
83251103	FLEXIMARK® Flexiprint F0 BU FCC	голубой	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	1
83251113	FLEXIMARK® Flexiprint F1 BU FCC	голубой	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	1
83251163	FLEXIMARK® Flexiprint F1L BU FCC	голубой	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	1
83251123	FLEXIMARK® Flexiprint F1B BU FCC	голубой	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	1
83251173	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL BU FCC	голубой	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	1
83251133	FLEXIMARK® Flexiprint F2 BU FCC	голубой	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	1
83251143	FLEXIMARK® Flexiprint F3 BU FCC	голубой	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1



FLEXIMARK® Flexiprint FCC

Артикул	Обозначение	Цвет	A (mm)	B (мм)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Для сеч. мм ²	Маркер / ед. упаковки
83251104	FLEXIMARK® Flexiprint F0 RD FCC	красный	22,9	5,2	3,9	13,1	2,4	0.25 - 0.75	1
83251114	FLEXIMARK® Flexiprint F1 RD FCC	красный	23	5,2	4,9	11,2	3,5	0.75 - 1.5	1
83251164	FLEXIMARK® Flexiprint F1L RD FCC	красный	34	5,2	5	22	3,5	0.75 - 1.5	1
83251124	FLEXIMARK® Flexiprint F1B RD FCC	красный	25	5,7	5,9	11,2	4,2	1.5 - 2.5	1
83251174	FLEXIMARK® Flexiprint F1BL RD FCC	красный	36	5,7	6	22	4,2	1.5 - 2.5	1
83251134	FLEXIMARK® Flexiprint F2 RD FCC	красный	26	7	6,5	11	5,5	2.5 - 6.0	1
83251144	FLEXIMARK® Flexiprint F3 RD FCC	красный	41	11	10,5	17	8,4	6.0 - 16.0	1