

Термоусадочные трубки FLEXIMARK® FCC-FK

Термоусадочные шланги FLEXIMARK® FCC — термоусадочные шланги с индивидуальным текстом, главным образом для железнодорожного транспорта

Информация

Термоусадочная трубка FK 12,7 RD 5-7 входит в набор с образцами FLEXIMARK® (арт. № M3251010)



Машиностроение, промышленное оборудование



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Не поддерживают горение



Без галогенов



Время на монтаж

Преимущества

Индивидуальная печать на отрезках термоусаживаемых трубок по требованиям клиентов
Защита изоляции кабеля

Области применения

For cable marking

Для применения в местах с ограниченным пространством

Подходят для применения на железнодорожном транспорте и на ветроэлектрических установках

Стандарты / Сертификаты соответствия

Flame retardant according to
ASTM D635-HB

Примечание

Ярлыки поставляются с нанесенным текстом по требованию клиента (услуги печати включены в стоимость)

Печать в 1 или 2 строки

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprossia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

Термоусадочные трубки FLEXIMARK® FCC-FK

Укажите в письме-заказе нужный цвет текста, тип шрифта и требуемую форму отгрузки (нарезка или перфорация)

Процес заказа:

данные клиента передаются сотруднику LAPP по электронной почте в форме Excel-файла вместе с заказом

столбец А: содержимое строки 1

столбец В: содержимое строки 2

столбец В или С: Количество ярлыков с соответствующим текстом

Шаблон заказа для распечатки:

www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/fleximark-individuelle-markierungen/

Комплектация

1 ед. упак.= 1 ярлык, ограничений по мин. объёму заказа нет

Поставка нарезанными частями или одним куском (уже с перфорацией)

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001288

Описание класса ETIM 6.0: Маркировочный материал

Поставляемые цвета:

Чёрный

По запросу: синий, красный, желтый, белый

Материал:

Полиолефин

Коэффициент термоусадки:

2:1

Температурный диапазон:

от -55 до +125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

Термоусадочные трубки FLEXIMARK® FCC-FK

| Артикул | Обозначение | Цвет | Ø перед термоусадкой, мм | Ø после термоусадки, мм | Количество знаков | Маркер / ед. упаковки |
|----------|---|--------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|
| 83280029 | FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 3,2 BK | чёрный | 3,2 | 1,6 | 1-7 | 1 |
| 83280030 | FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 3,2 BK | чёрный | 3,2 | 1,6 | 8-12 | 1 |
| 83280031 | FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 3,2 BK | чёрный | 3,2 | 1,6 | 13-17 | 1 |
| 83280032 | FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 4,8 BK | чёрный | 4,8 | 2,4 | 1-7 | 1 |
| 83280033 | FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 4,8 BK | чёрный | 4,8 | 2,4 | 8-12 | 1 |
| 83280034 | FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 4,8 BK | чёрный | 4,8 | 2,4 | 13-17 | 1 |
| 83280035 | FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 6,4 BK | чёрный | 6,4 | 3,2 | 1-7 | 1 |
| 83280036 | FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 6,4 BK | чёрный | 6,4 | 3,2 | 8-12 | 1 |
| 83280037 | FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 6,4 BK | чёрный | 6,4 | 3,2 | 13-17 | 1 |
| 83280038 | FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 9,5 BK | чёрный | 9,5 | 4,75 | 1-7 | 1 |
| 83280039 | FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 9,5 BK | чёрный | 9,5 | 4,75 | 8-12 | 1 |
| 83280040 | FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 9,5 BK | чёрный | 9,5 | 4,75 | 13-17 | 1 |
| 83280041 | FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 12,7 BK | чёрный | 12,7 | 6,35 | 1-7 | 1 |
| 83280042 | FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 12,7 BK | чёрный | 12,7 | 6,35 | 8-12 | 1 |

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

Термоусадочные трубки FLEXIMARK® FCC-FK

| Артикул | Обозначение | Цвет | Ø перед термоусадкой, мм | Ø после термоусадки, мм | Количество знаков | Маркер / ед. упаковки |
|----------|---|--------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|-----------------------|
| 83280043 | FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 12,7 BK | чёрный | 12,7 | 6,35 | 13-17 | 1 |
| 83280044 | FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 19,1 BK | чёрный | 19,1 | 9,55 | 1-7 | 1 |
| 83280045 | FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 19,1 BK | чёрный | 19,1 | 9,55 | 8-12 | 1 |
| 83280046 | FLEXIMARK® термоусадочная трубка FCC-FK 19,1 BK | чёрный | 19,1 | 9,55 | 13-17 | 1 |

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16