

FLEXIMARK® Mandatory signs

Предупреждающие таблички в соотв. с ISO 7010 из ламинированного полиэстера для длительной маркировки

Информация

Все условные обозначения согласно ISO 7010



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Без галогенов



Стойкий к воздействию кислот



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Особая стойкость к ультрафиолету, влаге, химикатам (например, средству для очистки стекла, спирту, маслу)

Устойчивость к появлению царапин

Высокая клейкость

Области применения

Монтаж распределительных электрошкафов

Машиностроение

Robotics

Знаки безопасности для промышленной среды

Для применения внутри и вне помещений

Характеристики

Самоклеющиеся этикетки

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001288

ETIM 5.0 Class-Description: Маркировка

По запросу:

Другие размеры и условные обозначения

Последнее обновление (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprossia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

FLEXIMARK® Mandatory signs

Поставляемые цвета:	Голубой
Материал:	Ламинированный полиэстер (без галогенов)
Температурный диапазон:	от -40 °С до +150 °С при монтаже: мин. +10 °С

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Продукция FLEXIMARK® продаётся в упаковках. Как пример, если Вы хотите заказать 640 ярлыков LCK 32, Вам нужно заказать только 1 упаковку вместо 640 штук ярлыков поштучно.

FLEXIMARK® Mandatory signs

Артикул	Обозначение	Описание	Размеры в миллиметрах	Маркер / ед. упаковки	Упаковка
83880112	FLEXIMARK® M003 adh 25	Использовать защиту органов слуха	25	10	1
83880113	FLEXIMARK® M003 adh 50	Использовать защиту органов слуха	50	10	1
83880114	FLEXIMARK® M003 adh 100	Использовать защиту органов слуха	100	10	1
83880115	FLEXIMARK® M004 adh 25	Использовать защиту органов зрения	25	10	1
83880116	FLEXIMARK® M004 adh 50	Использовать защиту органов зрения	50	10	1
83880117	FLEXIMARK® M004 adh 100	Использовать защиту органов зрения	100	10	1
83880127	FLEXIMARK® M008 adh 25	Использовать защитную обувь	25	10	1
83880128	FLEXIMARK® M008 adh 50	Использовать защитную обувь	50	10	1
83880129	FLEXIMARK® M008 adh 100	Использовать защитную обувь	100	10	1
83880130	FLEXIMARK® M009 adh 25	Использовать защитные перчатки	25	10	1
83880131	FLEXIMARK® M009 adh 50	Использовать защитные перчатки	50	10	1
83880132	FLEXIMARK® M009 adh 100	Использовать защитные перчатки	100	10	1

Последнее обновление (28.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

FLEXIMARK® Mandatory signs

