

ETHERLINE® SERVO DQ Y Cat.5e

Кабели для подключения энкодера для системных интерфейсов DRIVE CLiQ

Industrial Ethernet encoder cable for DRIVE CLiQ system interfaces, Cat.5e, with an additional wire pair for power supply, suitable for fixed installation and occasional flexing

Информация

Сферы применения DRIVE CLiQ

Ограниченная подвижность



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Не поддерживают горение

Преимущества

Compliant with the open DRIVE-CLiQ® system interface

Reduced cabling effort thanks to additional wire pair for power supply of the encoder

Ideal protection against electromagnetic interference due to copper shielding braid with high degree of coverage

Cat.5e performance up to 100 Mbit/s

Области применения

For wiring the control unit and synchronous motor and/or encoder with DRIVE-CLiQ® system interface

Для неподвижного и подвижного применения

Для применения в помещениях с сухой или влажной средой

PVC outer sheath is resistant to acids and alkalis

Стандарты / Сертификаты соответствия

Не распространяет горение согл. IEC 60332-1-2

Конструкция

Data pairs: 26 AWG (7-wire)

Power pair: 22 AWG (7-wire)

Скрутка: общая скрутка пар и силовых жил

Изоляция жил из полиэтилена

Экран: из ламинированной алюминиевой фольги с подпуском луженой медной оплеткой

Наружная оболочка из ПВХ-пластиката

Цвет наружной оболочки: зелёный (RAL 6018)

Техническая информация

Рабочее пиковое напряжение:

макс. 100 В (не для силовых цепей)

Минимальный радиус изгиба:

Неподвижное применение: 6 x D

Последнее обновление (19.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® SERVO DQ Y Cat.5e

Испытательное напряжение:	Ограниченная подвижность 15 x D Жила/жила: 700 В Жила/экран: 700 В
Волновое сопротивление:	ном. 100 Ом
Температурный диапазон:	Fixed installation: -15 °C up to +70 °C Подвижное применение: от -5 до +70 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



ETHERLINE® SERVO DQ Y Cat.5e

Артикул	Обозначение	Кол-во пар и сечение жил в AWG	Наружный диаметр, мм	Наружный диаметр в мм	Вес меди кг/км	Вес, кг/км
2170938	ETHERLINE® SERVO DQ Y Cat.5e	2x2x26/7AWG + 1x2x22/7AWG	1,05	6.5	33	58

Последнее обновление (19.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03_16