

ETHERLINE® ACCESS U IP67

Unmanaged industrial Ethernet switch for decentralised applications.

Промышленные сетевые коммутаторы для сетей на базе Ethernet в системах Smart Factory.

Информация

IP 67

Совместимо с сетями PROFINET®



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование

Преимущества

With 8 ports (10/100Base-T(X)) for D-coded M12 connectors.

Particularly suitable for harsh environments thanks to protection class IP 67.

Quickly ready for use with little installation effort.

High performance due to generous 16K MAC address table and extensive 256Kbyte packet buffer.

Области применения

Для использования в сетях автоматизированных систем управления на базе Ethernet.

Also suitable for use in PROFINET networks ("Conformance Class A").

For decentralised use at field level, outside the control Cabinet.

Can be used in an extended temperature range from -40 °C to +75 °C.

Техническая информация

Энергоснабжение: DC 24 V (18-30 V DC)

Класс защиты: IP 67

Температурный диапазон: от -40 до +75 °C

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® ACCESS U IP67

Комментарий

PROFINET® – зарегистрированный товарный знак PNO (организации пользователей PROFIBUS)

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОДУКТУ

ETHERLINE® ACCESS U IP67

Артикул
21700148

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16