



ETHERLINE® ACCESS UF

Промышленные автономные маршрутизаторы Ethernet компактной формы

Промышленные сетевые коммутаторы для сетей на базе Ethernet в системах Smart Factory.

Информация

Компактный дизайн



Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование

Преимущества

Компактный дизайн с высокой плотностью порта

Поддерживаемое устройство PROFINET®

Компактный и промышленный монтаж колпачковых шин

Области применения

Промышленные сети

Характеристики

Маршрутизатор с 5, 8 и 16 портами

RJ45 Порты: 10/100 BaseT(X)

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL 61010

Техническая информация

Энергоснабжение:

DC 24 V (18-30 V DC)

Класс защиты:

IP20

Последнее обновление (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

ETHERLINE® ACCESS UF

Температурный диапазон:

от -25 до +60 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ETHERLINE® ACCESS UF

Артикул	Обозначение	Тип	Количество портов	Срок эксплуатации (годы)
21700144	ETHERLINE® ACCESS UF05T	Unmanaged	5 x RJ45	>35,55
21700145	ETHERLINE® ACCESS UF08T	Unmanaged	8 x RJ45	>29,70
21700146	ETHERLINE® ACCESS UF16T	Unmanaged	16 x RJ45	>16,62