

Штекерные соединители М12

Off into the field: be it in the F&B, mechanical engineering or intralogistics areas, the M12A data connector is an expert in the field of signal transmission at sensor-actuator level. With this plastic connector, cable assembly takes place by means of soldering, and is therefore resistant to shocks and vibrations.









Дополнительные компоненты автоматизации фирмы Lapp



Машиностроение, промышленное оборудование



Время на монтаж



Водонепроницаемые

Преимущества

High stability thanks to impact-resistant polyamide.

Solder termination is easy to implement, and creates a plug connection that is resistant to shock and vibrations.

When connected, protection class IP 67 can be achieved.

Available in different designs.

Области применения

Typical application areas are sensors and actuators at field level.

Good oil and chemical resistance.

Can be used universally at machine interfaces for many applications in data and signal transmission in the low-frequency range.

Характеристики

4-, 5- и 8-контактные

Экранированные и неэкранированные типы

Винтовое соединение или смещение изоляции контактов (IDC)

Отсутствие субстанций препятствующих запечке лака

Техническая информация

Классификация ЕТІМ 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002062 ETIM 5.0 Class-Description: Sensor-actuator соединитель

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16



Классификация ЕТІМ 6: Обозначение класса ЕТІМ 6.0: ЕС002062

Описание класса ETIM 6.0: Штекерный соединитель датчика

и исполнительного элемента

Класс защиты: ІР 67

Температура окружающей среды (рабочая): от -25°C до +85°C

Материал контакта: позолоченные контакты CuZn / Au

Материал верхней поверхности контактов: Au (золото) Кодировка: A-стандарт

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



Артикул	Кол-во контактов	Вид соединения	PL_DYN_LEITERQUERSCHNITTFLEXIBEL _MM
381166329	12	гнездо	0.5
381166322	12	штекер	0.5



