

SILVYN® FCE-V0

Металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем и с тонкостенной оболочкой из полиуретана

SILVYN® FCE-V0 — однокрючковый металлический защитный рукав со спиральной намоткой и оболочкой из полиуретана

Информация

Hazard Level: HL 2



Железно-дорожный транспорт



Подходит для применения вне помещений



Не поддерживают горение



Без галогенов



Маслостойкий



Место для монтажа



Надёжность



Расширенный температурный диапазон



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые



Последнее обновление (20.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FCE-V0



Преимущества

Гибкая конструкция кабельного рукава допускает минимальный радиус изгиба и позволяет прокладывать кабели в местах с ограниченным пространством в сухих и влажных помещениях, также вне помещений.

Повышенная стойкость к маслам, бензину, кислотам и жирам

Водонепроницаемый

Области применения

Для применения в железнодорожных вагонах и автобусах, для фиксированной установки, а также для условий применения, где может происходить ограниченное перемещение

Применимо только к маслянистым средам и участкам с повышенной температурой окружающей среды

Характеристики

Стойкие к УФ-излучению

Без галогенов, самозатухающий

Повышенная механическая и химическая стойкость

Конструкция

Спирально намотанный металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем

Наружная оболочка из полиуретана

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001179

ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179

Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг

Сертификаты соответствия:

IEC EN 61386-23

EN 45545-2 HL2

Поставляемые цвета:

Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал:

Металлические с полиуретановой оболочкой

Огнестойкость по UL 94V-0

Температурный диапазон:

от -50 до +105 °C кратковременно до +125 °C

Комментарий

* Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® FCE-V0**

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр x внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Ед. упаковки, бухты в м
SILVYN® FCE-V0				
61814708	12	10.0 x 14.0	50	25
61814709	16	13.0 x 17.0	60	25
61814710	20	17.0 x 21.5	80	25
61814711	25	21.2 x 26.0	100	25
61814712	32	28.1 x 34.0	125	25
61814713	40	37.7 x 44.5	160	10
61814714	50	48.4 x 55.5	190	10

Последнее обновление (20.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16