

SILVYN® LTPG-M

SILVYN® LTPG-M никелированный соединитель из латуни со степенью защиты IP66/67/68/69
IP66/67/68/69



Стойкий к коррозии



Максимальная защита от вибраций



Механическая стойкость



Маслостойкий



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие

Преимущества

Стойкие к большим растягивающим нагрузкам
Защита от вибрации
Высокая герметизация

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN®LTP
Применения с высокими механическими нагрузками
Для применения в местах, где используются жидкости

Конструкция

Метрическая соединительная резьба

Последнее обновление (24.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® LTPG-M

6-гранный промежуточный штуцер
Резьбовая втулка
Накидная гайка

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001180 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитных металлических рукавов
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001180 Описание класса ETIM 6.0: Металлическое винтовое соединение защитного шланга
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23
Материал:	Корпус: латунь, покрытая никелем Уплотнение: PA (полиамид)
Класс защиты:	IP66 IP67 IP68 (5 bar) IP69
Температурный диапазон:	от -50 до +135 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® LTPG-M**

Артикул	Метрическая резьба	SW и размер ключа, мм	Длина резьбы, мм	Подходят для SILVYN® LTP	Штук/ед. упаковки
SILVYN® LTPG-M					
55510200	12 x 1,5	20.0	10	10	10
55510210	16 x 1,5/1	20.0	10	12	10
55510220	16 x 1,5/2	24.0	10	16	10
55510230	20x1,5/1	24.0	12	16	10
55510240	20 x 1,5/2	26.0	12	20	10
55510250	25 x 1,5	33.0	14	25	10
55510260	32x1,5	40.0	15	32	2
55510270	40 x 1,5	50.0	16	40	1
55510280	50 x 1,5	58.0	16	50	1
55510290	63x1,5	70.0	20	63	1

Последнее обновление (24.04.2024)

©2024 Larrp Group - all rights reserved.

Экономическое Управление по продукту <http://larrpussia.larrpgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16