

## FIPLOCK® ONE CLICK-M

Соответствующая наивысшим требованиям система крепления кабельных каналов, пригодна для FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE CLICK-M

### Информация

Новая система фитингов для защитных рукавов с инновационной системой фиксации

Встроенный кабельный ввод SKINTOP® для разгрузки кабеля от натяжения



Железно-дорожный транспорт



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Не поддерживают горение



Без галогенов



Морозостойкие



Максимальная защита от вибраций



Механическая стойкость



Время на монтаж



Незначительный вес

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprossia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## FIPLOCK® ONE CLICK-M



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Надёжность



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые



### Преимущества

Очень высокая устойчивость к растягивающим усилиям за счет круговой системы зубьев  
 Обеспечивает безопасность во время монтажа благодаря интегрированной системе кодировки.  
 Отличный показатель IP  
 Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

### Области применения

Подходит к FIPLOCK® PA6 / PA12  
 Повышенная водонепроницаемость  
 Для прокладки внутри/вне помещений

### Характеристики

Обхватывающий крепежный механизм с системой зубцов по всей длине окружности (360°)  
 Фиксирующий механизм со встроенной системой кодировки  
 Расширенный диапазон герметизации по нескольким волнам гофрированных защитных рукавов  
 Защита кабелей от растягивающих усилий

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7005) Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA 6 (полиамид) без галогенов Огнестойкость по UL 94V-0
Класс защиты:	IP66/IP67/IP68/IP69
Температурный диапазон:	от -45 до +120 °C

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## FIPLOCK® ONE CLICK-M

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**FIPLock® ONE CLICK-M**

Артикул	Метрическая резьба	Диапазон зажима, мм	SW 1/2, мм	Длина резьбы, мм	S (толщина стенки), мм	Подходит к FIPLock® PA6 / PA12	Цвет	Штук/ед. упаковки
<b>FIPLock®ONE CLICK-M чёрный</b>								
61804874	M 16	5.0 - 9.0	22.0 / 20.0	8	1,0-4,0	10	чёрный	10
61804875	M 16	5.0 - 9.0	22.0 / 22.0	8	1,0-4,0	12	чёрный	10
61804876	M 20	7.0 - 13.0	27.0 / 22.0	8	1,0-4,0	12	чёрный	10
61804877	M 20	7.0 - 13.0	27.0 / 27.0	8	1,0-4,0	17	чёрный	10
61804878	M 25	9.0 - 17.0	32.0 / 27.0	8	1,0-4,0	17	чёрный	10
61804879	M 25	9.0 - 17.0	32.0 / 36.0	8	1,0-4,0	23	чёрный	6
61804880	M 32	11.0 - 20.0	40.0 / 36.0	8	1,0-4,0	23	чёрный	6
61804881	M 32	11.0 - 20.0	40.0 / 41.0	8	1,0-4,0	29	чёрный	6
<b>FIPLock®ONE CLICK-M серый</b>								
61804882	M 16	5.0 - 9.0	22.0 / 20.0	8	1,0-4,0	10	серый	10
61804883	M 16	5.0 - 9.0	22.0 / 22.0	8	1,0-4,0	12	серый	10
61804884	M 20	7.0 - 13.0	27.0 / 22.0	8	1,0-4,0	12	серый	10
61804885	M 20	7.0 - 13.0	27.0 / 27.0	8	1,0-4,0	17	серый	10
61804886	M 25	9.0 - 17.0	32.0 / 27.0	8	1,0-4,0	17	серый	10
61804887	M 25	9.0 - 17.0	32.0 / 36.0	8	1,0-4,0	23	серый	6
61804888	M 32	11.0 - 20.0	40.0 / 36.0	8	1,0-4,0	23	серый	6
61804889	M 32	11.0 - 20.0	40.0 / 41.0	8	1,0-4,0	29	серый	6

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

 Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03\_16