

FIPLOCK® ONE MS-PG

Соответствующая наивысшим требованиям система крепления кабельных каналов, пригодна для FIPLOCK® PA6 / PA12

FIPLOCK® ONE MS-PG

Информация

Новая система фитингов для защитных рукавов с инновационной системой фиксации



Железно-дорожный транспорт



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Не поддерживают горение



Без галогенов



Морозостойкие



Максимальная защита от вибраций



Механическая стойкость



Время на монтаж



Незначительный вес

Последнее обновление (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE MS-PG



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Надёжность



Стойкий к УФ-лучам



Водонепроницаемые



Преимущества

Очень высокая устойчивость к растягивающим усилиям за счет круговой системы зубьев
Обеспечивает безопасность во время монтажа благодаря интегрированной системе кодировки.
Отличный показатель IP
Экономия благодаря быстрому и простому монтажу

Области применения

Подходит к FIPLOCK® PA6 / PA12
Повышенная водонепроницаемость
Для прокладки внутри/вне помещений

Характеристики

Обхватывающий крепежный механизм с системой зубцов по всей длине окружности (360°)
Фиксирующий механизм со встроенной системой кодировки
Расширенный диапазон герметизации по нескольким волнам гофрированных защитных рукавов

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC001176 ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176 Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга
Сертификаты соответствия:	IEC EN 61386-23 EN 45545-2 HL3
Поставляемые цвета:	Серый (RAL 7005) Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению
Материал:	PA 6 (полиамид) без галогенов Огнестойкость по UL 94V-0
Класс защиты:	IP66/IP67/IP68/IP69
Температурный диапазон:	от -45 до +120 °C

Последнее обновление (29.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

FIPLOCK® ONE MS-PG

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



FIPLOCK® ONE MS-PG

Артикул	PG резьба	Диапазон зажима, мм	SW 1/2, мм	Длина резьбы, мм	Подходит к FIPLOCK ® PA6 / PA12	Цвет	Штук/ед. упаковки
61804921	9	4.0 - 8.0	17.0 / 20.0	6	10	чёрный	10
61804922	11	4.0 - 10.0	20.0 / 20.0	6	10	чёрный	10
61804923	11	4.0 - 10.0	20.0 / 22.0	6	12	чёрный	10
61804924	13,5	5.0 - 12.0	22.0 / 22.0	6,5	12	чёрный	10
61804925	16	8.0 - 14.0	24.0 / 27.0	6,5	17	чёрный	10
61804926	21	11.0 - 18.0	30.0 / 36.0	7	23	чёрный	6
61804927	29	16.0 - 25.0	40.0 / 41.0	8	29	чёрный	6
61804928	36	19.0 - 32.0	50.0 / 52.0	15	36	чёрный	4
61804929	48	34.0 - 44.0	64.0 / 65.0	15	48	чёрный	4