

## SILVYN® KCLICK NPT

SILVYN® KCLICK NPT



Время на монтаж



Расширенный температурный диапазон



Различные разрешение на эксплуатацию

### Преимущества

Быстрый монтаж  
Простой демонтаж  
Стойкие к растягивающим усилиям  
Высокая герметизация  
Вращающиеся

### Области применения

В комбинации с защитным рукавом:  
SILVYN® RILL PA 6  
SILVYN® RILL PA 12  
Робототехника  
Для применений, где возникают вращательные движения

### Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

### Конструкция

Соединительная резьба NPT  
Основной корпус с уплотнением  
Верхняя часть с защёлкой

Последнее обновление (10.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® KCLICK NPT

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Поставляемые цвета:

Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Материал:

PA6

Без галогенов

Класс защиты:

IP 68

IP 69

Температурный диапазон:

от -40 до +115 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

## SILVYN® КЛИК NPT

| Артикул  | Номинальный размер | Общая длина, мм | Длина резьбы, мм | Внутренний диаметр, мм | Для защитного рукава нар. Ø, мм | Подходят для SILVYN® RILL | Штук/ед. упаковки |
|----------|--------------------|-----------------|------------------|------------------------|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
| 61800705 | NPT 1/4"           | 34              | 11,5             | 7                      | 10.0                            | 10                        | 50                |
| 61800715 | NPT 3/8"           | 37              | 12               | 10                     | 13.0                            | 13                        | 50                |
| 61800725 | NPT 3/8"           | 39              | 12               | 12,5                   | 15.8                            | 16                        | 50                |
| 61800745 | NPT 1/2"           | 43,5            | 13               | 17                     | 21.2                            | 21                        | 50                |
| 61800755 | NPT 3/4"           | 47,5            | 14               | 21                     | 28.5                            | 28                        | 25                |
| 61800765 | NPT 1"             | 52              | 16               | 27,5                   | 34.5                            | 34                        | 25                |
| 61800775 | NPT 1 1/4"         | 77              | 18               | 36,5                   | 42.5                            | 42                        | 25                |
| 61800784 | NPT 1 1/2"         | 89              | 18               | 42,5                   | 54.5                            | 54                        | 10                |
| 61800785 | NPT 2"             | 92              | 21               | 48,5                   | 54.5                            | 54                        | 10                |