

SILVYN® KLICK-Y (TPE)

SILVYN® KLICK-Y (TPE) — Y-образный разветвитель для SILVYN® RILL



Время на монтаж



Расширенный температурный диапазон

Преимущества

Простое применение
Повышенная термостойкость

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® RILL PA 6
SILVYN® RILL PA 12
Y-разветвитель для рукавов SILVYN® RILL

Конструкция

3 x подключения для рукава
1 x резьбовое отверстие для крепления винтами M4

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001172

ETIM 5.0 Class-Description: Разветвитель для пластиковых гофроручкавов

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001172

Описание класса ETIM 6.0: Соединитель для гофрированных шлангов

Поставляемые цвета:

Серый (RAL 7031)

Черный (RAL 9011), стойкость к УФ-излучению

Материал:

TPE

Класс защиты:

IP 66

Температурный диапазон:

от -40 до +115 °C

SILVYN® KCLICK-Y (TPE)

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® КЛИК-У (TPE)

Артикул	Номинальный размер	Для защитного рукава нар. Ø, мм	Подходят для SILVYN® RILL	Штук/ед. упаковки
SILVYN® КЛИК-У (TPE) серый				
56000120	3 x 10	10	10	10
56000140	2 x 16/1 x 21	15.8 / 21.2	16/21	10
56000150	2 x 21/1 x 28	21.2 / 28.5	21/28	10
56000160	2 x 28/1 x 34	28.5 / 34.5	28/34	10
SILVYN® КЛИК-У (TPE) чёрный				
56000125	3 x 10	10	10	10
56000145	2 x 16/1 x 21	15.8 / 21.2	16/21	10
56000155	2 x 21/1 x 28	21.2 / 28.5	21/28	10
56000165	2 x 28/1 x 34	28.5 / 34.5	28/34	10

Последнее обновление (21.05.2024)

©2024 Larrp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrpussia.larrpgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16