

SILVYN® FPAG 90° PG

SILVYN® FPAG 90° PG — фитинг для защитного рукава SILVYN® FPAS



Без галогенов



Максимальная защита от вибраций



Время на монтаж



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Место для монтажа



Расширенный температурный диапазон



Различные разрешение на эксплуатацию

Преимущества

Угол 90° обеспечивает простой монтаж

Быстрый монтаж

Стойкие к растягивающим усилиям

Герметизация

Защита от вибрации

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

SILVYN® FPAS

Для применений в областях с высокими вибрациями

Последнее обновление (11.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® FPAG 90° PG

Характеристики

Черного цвета, стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям
Демонтаж возможен с помощью отвертки

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

Конструкция

Соединительная резьба PG
90° угловые
Основной корпус
Верхняя часть с зубцами по диаметру

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176

Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение гофрированного шланга

Сертификаты соответствия:

IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета:

Серый (RAL 7031)

Черный (RAL 9005), стойкость к УФ-излучению

Материал:

PA 6.6 (полиамид) без галогенов

Класс защиты:

IP 66

Температурный диапазон:

от -50 до +135 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



SILVYN® FPAG 90° PG

Артикул	Подходят для SILVYN® FPAS	Штук/ед. упаковки
SILVYN® FPAG 90° PG чёрный		
55506715	10	10
55506725	13	10
55506735	16	10
55506745	16	10
55506755	18	10
55506815	21	10
55506765	21	10
55506775	28	10
55506785	34	10
55506795	42	1
55506805	54	1
55506825	67	1
SILVYN® FPAG 90° PG серый		
55506710	10	10
55506720	13	10
55506730	16	10
55506740	16	10
55506750	18	10
55506810	21	10
55506760	21	10
55506770	28	10
55506780	34	10
55506790	42	1
55506800	54	1
55506820	67	1