

## SILVYN® SPLIT COV-M

SILVYN® SPLIT COV представляет собой фитинг для разделяемых защитных рукавов для последующей укладки кабелей с использованием разделяемого рукава SILVYN® SPLIT



Без галогенов



Время на монтаж



Расширенный температурный диапазон



Стойкий к УФ-лучам

### Преимущества

Быстрый и простой монтаж

Для последующего монтажа защитных рукавов

### Области применения

В комбинации с защитным рукавом:

SILVYN® SPLIT

Машиностроение

Электротехническая промышленность

Для использования в местах, где кабели должны быть защищены после монтажа

### Характеристики

разъемное соединение с метрической резьбой

### Примечание

Стойкие к УФ-лучам и атмосферным воздействиям

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001176

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для гофрированного защитного рукава

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001176

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® SPLIT COV-M

Поставляемые цвета:

Материал:

Температурный диапазон:

Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое  
соединение гофрированного шланга

Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

РА (полиамид), без галогенов

от -40 до +120 °C

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® SPLIT COV-M**

| Артикул                            | Метрическая резьба | Подходят для SILVYN® SPLIT | Штук/ед. упаковки |
|------------------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------|
| SILVYN® SPLIT COV (без контргайки) |                    |                            |                   |
| 61806680                           | 16 x 1,5           | 10                         | 100               |
| 61806681                           | 20 x 1,5           | 14                         | 100               |
| 61806682                           | 25 x 1,5           | 20                         | 50                |
| 61806683                           | 32x1,5             | 23                         | 50                |
| 61806684                           | 40 x 1,5           | 37                         | 25                |
| 61806685                           | 50 x 1,5           | 45                         | 25                |

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03.16