

## SILVYN® EMC AS-CU

SILVYN® EMC AS-CU — металлический защитный рукав с зацепляющимся профилем с одним крючком и оплеткой для защиты от электромагнитных помех



Механическая стойкость



Износостойкие



ЭМС



Расширенный температурный диапазон

### Преимущества

Оптимальная электромагнитная совместимость

Стойкие к растягивающим усилиям

Повышенная прочность

Гибкие

Стойкие к высоким механическим нагрузкам

### Области применения

Машиностроение

Автомобильная промышленность

Для подъёмно-транспортного оборудования

Для применения в железнодорожном транспорте / транспортное машиностроение

Для использования в местах, где возможно наличие электромагнитных полей.

### Характеристики

Соответствует EN 50289-1-6, коэффициент экранирования от 30 МГц до 80 дБ

### Стандарты / Сертификаты соответствия

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

## SILVYN® EMC AS-CU

VDE

### Конструкция

Спирально намотанный металлический защитный рукав с перекрывающимся профилем  
Оплётка из медных луженых проволок

### Техническая информация

|                           |                                                                                                 |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Классификация ETIM 5:     | ETIM 5.0 Class-ID: EC001179<br>ETIM 5.0 Class-Description: Защитный металлический рукав         |
| Классификация ETIM 6:     | Обозначение класса ETIM 6.0: EC001179<br>Описание класса ETIM 6.0: Металлический защитный шланг |
| Сертификаты соответствия: | IEC EN 61386-23                                                                                 |
| Материал:                 | Внутренний рукав: оцинкованная сталь<br>Оплетка: медная лужёная проволока                       |
| Температурный диапазон:   | от -50 до +250° C                                                                               |

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**SILVYN® EMC AS-CU**

| Артикул           | Номинальный размер | Внутренний диаметр х внешний диаметр, мм | Радиус изгиба, мм | Подходят для SILVYN® MSK-M | Подходят для SILVYN® US-M | Подходят для SILVYN®US | Ед. упаковки, бухты в м |
|-------------------|--------------------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------|-------------------------|
| SILVYN® EMC AS-CU |                    |                                          |                   |                            |                           |                        |                         |
| 64400500          | 10                 | 7 x 10                                   | 28                | 12 x 1,5                   | 10 x 1,0                  | 7                      | 50                      |
| 64400501          | 14                 | 10 x 14                                  | 34                | 16 x 1,5                   | 12 x 1,5                  | 9                      | 50                      |
| 64400502          | 17                 | 13 x 17                                  | 40                | 20 x 1,5                   | 16 x 1,5                  | 11                     | 50                      |
| 64400504          | 21                 | 17 x 21                                  | 50                | 25 x 1,5                   | 20 x 1,5                  | 16                     | 50                      |
| 64400505          | 27                 | 22 x 27                                  | 63                | 32 x 1,5                   | 25 x 1,5                  | 21                     | 50                      |
| 64400506          | 36                 | 29 x 36                                  | 85                | 40 x 1,5                   | 32 x 1,5                  | 29                     | 25                      |
| 64400507          | 45                 | 38 x 45                                  | 100               | 50 x 1,5                   | 40 x 1,5                  | 36                     | 25                      |
| 64400508          | 56                 | 49 x 56                                  | 135               | 63 x 1,5                   | 50 x 1,5                  | 48                     | 25                      |