

SILVYN® EL

SILVYN® EL — пластиковый оснащенный спиралью защитный рукав со спиралью из жесткого ПВХ различной конструкции



Время на монтаж

Преимущества

Лёгкое втягивание кабеля или провода благодаря гладкой внутренней поверхности

Гибкие

Прочные

Полностью герметичная система при использовании в комбинации с SILVYN® MPC/MPC-M

Области применения

Машиностроение

Автомобилестроение

Производство автоматов

Экспортеры

Характеристики

Гибкие

Гладкая внутренняя стенка

Стабильные по форме

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

Конструкция

Со встроенной твердой ПВХ спиралью

Наружная оболочка из мягкого ПВХ-пластиката

Примечание

Гладкая версия не соотв. UL

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® EL

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001177

ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001177

Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг

Сертификаты соответствия:

IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета:

Серебристо-серый (RAL 7001)

Материал:

Специально гибкая ПВХ-оболочка с жёсткой ПВХ спиралью внутри

Температурный диапазон:

от -20 до +70 °C

-5°C до +70°C (гладкая версия)

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® EL

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр х внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Подходят для SILVYN® MPC- M/MPC 90° M	Подходят для SILVYN® MPC	Подходят для SILVYN® MPC 90°	Метров в ед. упаковки
SILVYN® EL							
61747360	12	10 x 14.5	25	16/1	9	9	30
61747370	16	12 x 16.5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61747380	20	16 x 21	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61747390	25	22 x 27.5	45	25 x 1,5	21	21	30
61747400	30	25 x 30.5	55	32/1	29/1	29/1	30
61747410	32	28 x 33.5	60	32/2	29/2	29/2	30
61747420	40	35 x 41	80	40 x 1,5	36	36	30
61747430	50	40 x 46.4	105	50 x 1,5	42	-	30
61747440	63	50 x 57	120	63 x 1,5	48	-	30
SILVYN®EL — маленькая упаковка							
61737268	12	10.0 x 14.5	25	16/1	9	9	10
61737269	16	12.0 x 16.5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	10
61737270	20	16.0 x 21.0	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	10
61737271	25	22.0 x 27.5	45	25 x 1,5	21	21	10
61737272	30	25.0 x 30.5	55	32/1	29/1	29/1	10
SILVYN® EL гладкий							
61747361	12	10 x 14.2	50	-	-	-	30
61747371	16	12 x 17.8	50	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61747381	20	16 x 21.1	70	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61747391	25	21 x 26.4	90	25x1,5	21	21	30
61747411	32	26.5 x 33.1	140	32/2	29/2	29/2	30
61747421	40	35.4 x 41.8	190	40 x 1,5	36	36	30
61747431	50	40 x 47.9	240	50 x 1,5	42	-	30
61747441	63	51.3 x 59.7	270	63 x 1,5	48	-	30

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

SILVYN® EL