

SILVYN® ELÖ — пластиковый оснащенный спиралью защитный рукав со спиралью из жесткого ПВХ различной конструкции







Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Время на монтаж



Маслостойкий

Преимущества

Стойкие к жирам, охлаждающим жидкостям, маслам, спец. испытательному маслу ASTM2 Лёгкое втягивание кабеля или провода благодаря гладкой внутренней поверхности Гибкие

Прочные

Полностью герметичная система при использовании в комбинации с SILVYN® MPC/MPC-M

Области применения

Машиностроение
Металлообрабатывающие станки
Производство автоматов
Для применений в средах с воздействием химических веществ

Характеристики

Маслостойкие Гибкие Гладкая внутренняя стенка Стабильные по форме

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

Последнее обновление (26.04.2024) ©2024 Lapp Group - all rights reserved. Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / $02_03.16$



Конструкция

Со встроенной твердой ПВХ спиралью Оболочка: мягкий ПВХ-пластикат

Примечание

Гладкая версия не соотв. UL

Техническая информация

Классификация ETIM 5: ETIM 5.0 Class-ID: EC001177

ETIM 5.0 Class-Description: Защитный рукав из полимеров

Классификация ЕТІМ 6: Обозначение класса ЕТІМ 6.0: ЕС001177

Описание класса ETIM 6.0: Защитный пластиковый шланг

Сертификаты соответствия: IEC EN 61386-23 Поставляемые цвета: Зеленый, RAL 6001

Материал: Специально гибкая ПВХ-оболочка с жёсткой ПВХ спиралью

внутри

Температурный диапазон: от -20 до +70 °C

Комментарий


Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.


Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

Артикул	Номинальный размер	Внутренний диаметр х внешний диаметр, мм	Радиус изгиба, мм	Подходят для SILVYN® MPC- M/MPC 90°M	Подходят для SILVYN® MPC	Подходят для SILVYN® MPC 90°	Метров в ед. упаковки
SILVYN® ELÖ		·					
61751610	12	10 x 14.5	25	16/1	9	9	30
61751620	16	12 x 16.5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61751630	20	16 x 21	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61751640	25	22 x 27.5	45	25 x 1,5	21	21	30
61751650	30	25 x 30.5	55	32/1	21	21	30
61751660	32	28 x 33.5	60	32/2	29/2	29/2	30
61751670	40	35 x 41	80	40 x 1,5	36	36	30
61751680	50	40 x 46.4	105	50 x 1,5	42	-	30
61751690	63	50 x 57	120	63 x 1,5	48	-	30
SILVYN®ELÖ —	- маленькая упаковка						
61737290	12	10.0 x 14.5	25	16/1	9	9	10
61737291	16	12.0 x 16.5	25	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	10
61737292	20	16.0 x 21.0	35	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	10
61737293	25	22.0 x 27.5	45	25 x 1,5	21	21	10
61737294	30	25.0 x 30.5	55	32/1	21	21	10
61737295	32	28.0 x 33.5	60	32/2	29/2	29/2	10
61737296	40	35.0 x 41.0	80	40 x 1,5	36	36	10
SILVYN®ELO sr	mooth						
61751611	12	10 x 14.2	50	-	-	-	30
61751621	16	12 x 17.8	50	16/2 , 20/1	11 , 13,5/1	11 , 13,5/1	30
61751631	20	16 x 21.1	70	20/2	13,5/2 , 16	13,5/2 , 16	30
61751641	25	21 x 26.4	90	25x1,5	21	21	30
61751661	32	26.5 x 33.1	140	32/2	29/2	29/2	30
61751671	40	35.4 x 41.8	190	40 x 1,5	36	36	30
61751681	50	40 x 47.9	240	50 x 1,5	42	-	30
61751691	63	51.3 x 59.7	270	63 x 1,5	48	-	30









Последнее обновление (26.04.2024) ©2024 Lapp Group - all rights reserved. Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02_03.16