

SILVYN® MPC-M

SILVYN® MPC-M — фитинг для защитного рукава, предназначенный для использования с SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT



Без галогенов



Механическая стойкость



Время на монтаж



Маслостойкий



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Расширенный температурный диапазон



Стойкий к УФ-лучам

Преимущества

Для универсального применения
Быстрый и простой монтаж

Области применения

В комбинации с защитным рукавом:
SILVYN® EL/ELU/ELO/ELT/ELR (для гофрированных и гладких)

SILVYN® MPC-M

Характеристики

Защита от пыли

Защита от влажности

Обеспечивает хорошую механическую защиту и защиту от растягивающих усилий

Стандарты / Сертификаты соответствия

UL File Nr. E308201

Конструкция

Метрическая соединительная резьба

6-гранный промежуточный штуцер со встроенным приспособлением для крепления рукава

Примечание

Исполнения с резьбой PG можно найти в интернет-каталоге

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC001178

ETIM 5.0 Class-Description: Винтовое соединение для защитного рукава из полимеров

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC001178

Описание класса ETIM 6.0: Пластиковое винтовое соединение защитного шланга

Сертификаты соответствия:

IEC EN 61386-23

Поставляемые цвета:

Чёрный, RAL 9005, стойкие к УФ-лучам

Серый, RAL 7001

Материал:

PA 6.6 (полиамид) без галогенов

Класс защиты:

IP 65 с гофрированными рукавами IP 67 + IP 68 (2бар) с гладкими рукавами

Температурный диапазон:

от -40 до +120 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

SILVYN® MPC-M

Артикул	Метрическая резьба	Внутренний диаметр, мм	Подходят для SILVYN® SI	Подходят для SILVYN® SP/SP-PU	Suitable for SILVYN®EL/ELU/ELO/ELT/ELR	Штук/ед. упаковки
SILVYN® MPC-M, цвет черный						
55502460	16 x 1,5/1	9	11 x 14	-	12	10
55502461	16 x 1,5/2	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502462	20x1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502463	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20	10
55502464	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25	10
55502465	32x1,5/1	24,5	-	-	30	10
55502469	32x1,5/2	24,5	-	-	32	10
55502466	40 x 1,5	33	-	-	40	2
55502467	50 x 1,5	39	-	-	50	2
55502468	63x1,5	48	-	49 x 56	63	1
SILVYN® MPC-M серый						
55502441	16 x 1,5/1	9	11 x 14	-	12	10
55502442	16 x 1,5/2	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502443	20x1,5/1	10,5	13 x 16	12 x 16	16	10
55502444	20 x 1,5/2	14,5	-	16 x 20	20	10
55502445	25 x 1,5	19	-	22 x 27	25	10
55502446	32x1,5/1	24,5	-	-	30	10
55502447	32x1,5/2	24,5	-	-	32	10
55502448	40 x 1,5	33	-	-	40	2
55502449	50 x 1,5	39	-	-	50	2
55502439	63x1,5	48	-	49 x 56	63	1