

EPIC® M12L/K Contacts

Contacts with multiple slots and conductor cross-section marking, for EPIC® POWER M12L and M12K power connectors.

Not all contacts are the same! To make sure that the miniaturised power connector EPIC® POWER M12L and M12K to do its job properly, long-lasting contacts are required that make maximum contact at the connector and keep contact resistances low. Et voilà, here they are!

Информация

Изготовлено в Германии



Преимущества

With improved contacting due to multiple slots.
Clear marking of the maximum conductor cross-section prevents incorrect assembly.
With corrosion-resistant gold coating for low contact resistance and long product life.
Suitable for conductor cross-sections up to 2.5 mm².

Области применения

For use with EPIC® POWER M12L and M12K circular connectors.

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796

Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя

Допустимые сечения жил кабеля:

0.75mm² - 2.5mm²

Материал:

позолоченные контакты CuZn / Au

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



EPIC® M12L/K Contacts

Артикул	Обозначение	Штук/ед. упаковки
44423189	-	100
44423186	-	100
44423191	-	100
44423188	-	100
44423412	Соединение пайкой	100
44423414	Соединение пайкой	100

Последнее обновление (05.05.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

EPIC® M12L/K Contacts