

## EPIC® POWER M12 630V панельный соединитель

Цилиндрические электрические соединители для сервоприводов и электропитания

Основание силовой панели EPIC® M12, 630 В и 12 А, винтовое соединение 0,75—1,5 мм<sup>2</sup>

### Информация

Легкое подключение благодаря метрической резьбе

Изготовлено в Германии



Место для монтажа

### Преимущества

Стандартное исполнение M20 с винтовыми зажимами

Узкий тип M16 с конфекционированными жилами

Позолочённые контакты обладают высокими эксплуатационными характеристиками

### Области применения

Питание для маломощных устройств

Для однофазных кабелей или для трехфазных без нейтрали

### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002635

Описание класса ETIM 6.0: Круглый штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Номинальное напряжение, В: 630 В

Номинальное импульсное напряжение: 6 кВ

Номинальный ток, А: 12 А

Степень загрязнения: 3

Переходное сопротивление: < 3 мОм

Последнее обновление (23.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02\_03.16

**EPIC® POWER M12 630V панельный соединитель**

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| Количество контактов:          | 3 + PE<br>S-кодировка   |
| Допустимые сечения жил кабеля: | Винтовое соединение: 0,75-1,5 мм <sup>2</sup><br>с проводом PP 0,2 м, 4x1,5 мм <sup>2</sup> |
| Класс защиты:                  | IP 67   |
| Количество разъединений:       | 100   |
| Температурный диапазон:        | -40°С до + 85°С   |

**Комментарий**

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**EPIC® POWER M12 630V панельный соединитель**

| Артикул  | Обозначение                                 | Виды крепления               | Packaging unit |
|----------|---|------------------------------|----------------|
| 44423144 | Панельное основание со штыревыми контактами | M20                          | 1              |
| 44423145 | Панельное основание с гнездовыми контактами | M20                          | 1              |
| 44423146 | Панельное основание со штыревыми контактами | M16 (с жилами 4xAWG16/0,2 м) | 1              |
| 44423147 | Панельное основание с гнездовыми контактами | M16 (с жилами 4xAWG16/0,2 м) | 1              |

Последнее обновление (23.07.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте  
PN 0456 / 02\_03\_16

**EPIC® POWER M12 630V панельный соединитель**