

EPIC® POWER M12 630V

Цилиндрические электрические соединители для сервоприводов и электропитания

This compact M12 connector with FE contact comes into play if you want more power. It is used to supply power to small devices and motors in direct current applications (63 V, 16 A per contact) – also in PROFINET networks. The L-coding prevents incorrect plugging with other connectors.

Информация

Малогабаритный силовой электрический соединитель
Изготовлено в Германии



Незначительный вес



Место для монтажа



Водонепроницаемые

Преимущества

Для подсоединения нужна лишь отвёртка

Оптимальные габариты для применения в ограниченном пространстве

Позолочённые контакты обладают высокими эксплуатационными характеристиками

Области применения

Питание для маломощных устройств

Для однофазных кабелей или для трехфазных без нейтрали

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002635

Описание класса ETIM 6.0: Круглый штекерный соединитель

Последнее обновление (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12 630V

(промышленный штекерный соединитель)

Номинальное напряжение, В:	630 В
Номинальное импульсное напряжение:	6 кВ
Номинальный ток, А:	12 А
Степень загрязнения:	3
Переходное сопротивление:	< 3 мОм
Количество контактов:	3 + РЕ S-кодировка
Допустимые сечения жил кабеля:	Винтовое соединение: 0,75-1,5 мм ²
Класс защиты:	IP 67
Количество разъединений:	100
Температурный диапазон:	-40°С до + 85°С

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® POWER M12 630V

Артикул	Обозначение	Диапазон зажима, min	Диапазон зажима, max	Packaging unit
44423140	со штыревыми контактами	8	10	1
44423141	с гнездовыми контактами	8	10	1
44423142	со штыревыми контактами, угловой	8	10	1
44423143	с гнездовыми контактами, угловой	8	10	1

Последнее обновление (22.07.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapp.russia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

EPIC® POWER M12 630V

