

EPIC® POWER M12S Screw termination

Цилиндрические электрические соединители для сервоприводов и электропитания

This compact M12 connector with PE contact comes into play if you want more power. It is used to supply power to three-phase motors (630 V, 12 A per contact). The S-coding prevents incorrect plugging with other connectors.



Незначительный вес



Место для монтажа



Водонепроницаемые

Преимущества

High stability thanks to impact-resistant polyamide.

Powerful up to 12 A despite extremely space-saving size for the tightest of spaces.

The mechanical S-coding of the connector face prevents incorrect plugging with mating connectors.

The service-friendly screw connection makes assembly possible without a special tool, and is suitable for connections which need to be detached again.

Available in different designs and with different pole configurations.

Области применения

For connecting three-phase motors with up to 7.5 kW.

For power supply connection of devices and machines in various applications.

Good oil and chemical resistance.

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002635

Описание класса ETIM 6.0: Круглый штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Номинальное напряжение, В:

630 В

Номинальное импульсное напряжение:

6 кВ

Номинальный ток, А:

12 А

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12S Screw termination

Степень загрязнения:	3
Количество контактов:	3 + PE S-кодировка
Допустимые сечения жил кабеля:	Винтовое соединение: 0,5-2,5 мм ²
Класс защиты:	IP 67
Количество разъединений:	100
Температурный диапазон:	-25°C ... +85°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**ERIC® POWER M12S Screw termination**

Артикул	Обозначение	Описание	Описание	Включая контакты	Диапазон зажима, min	Диапазон зажима, max	Виды крепления
381166306	Straight female	гнездо	Гнездо	4	8	12	M12
381166307	Угловое гнездо	гнездо	Гнездо	4	8	12	M12
381166309	Straight male	штекер	Штыревой контакт	4	8	12	M12
381166310	Angled male	штекер	Штыревой контакт	4	8	12	M12

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

EPIC® POWER M12S Screw termination

