

EPIC® POWER M12T Screw termination

Цилиндрические электрические соединители для сервоприводов и электропитания

This compact M12 connector comes into play if you want more power. It is used to supply power to small devices and motors in direct current applications (63 V, 12 A per contact). The T-coding prevents incorrect plugging with other connectors.



Незначительный вес



Место для монтажа



Водонепроницаемые

Преимущества

High stability thanks to impact-resistant polyamide.

High power up to 12 A despite extremely space-saving design for very small devices.

The mechanical T-coding of the connector face prevents incorrect plugging with mating connectors.

The service-friendly screw connection makes assembly possible without a special tool, and is suitable for connections which need to be detached again.

Available in different designs.

Области применения

For DC applications in the low-voltage range.

For power supply of smaller devices (e.g. decentralised I/O modules, smaller motors).

Good oil and chemical resistance.

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002635

Описание класса ETIM 6.0: Круглый штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Номинальное напряжение, В:

63 V

Номинальное импульсное напряжение:

1,5 кВ

Номинальный ток, А:

12 A

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprossia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWER M12T Screw termination

Степень загрязнения:	3
Количество контактов:	4
Допустимые сечения жил кабеля:	Винтовое соединение: 0,5-2,5 мм ²
Класс защиты:	IP 67
Количество разъединений:	100
Температурный диапазон:	-25°C ... +85°C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**ERIC® POWER M12T Screw termination**

Артикул	Описание	Описание	Включая контакты	Диапазон зажима, min	Диапазон зажима, max	Поверхность	Виды крепления	К-во контактов
381166347	штекер	Гнездо	4	8	12	Au	M12	4
381166346	гнездо	Штыревой контакт	4	8	12	Au	M12	4

Последнее обновление (23.04.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономичное управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16

EPIC® POWER M12T Screw termination