

## EPIC® POWERLOCK винтовые контакты

Контакты, инструмент и аксессуары для цилиндрических электрических соединителей

Винтовые контакты EPIC® POWERLOCK 400 А сечением от 50 мм<sup>2</sup> до 120 мм<sup>2</sup>

### Информация

Винтовое соединение, макс. 400 А

Не соединять с обжимными типами (660 А)

Made in Europe



### Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000796

ETIM 5.0 Class-Description: Контакты для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000796

Описание класса ETIM 6.0: Контакт для промышленного штекерного соединителя

### Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

**ERIC® POWERLOCK винтовые контакты**

Артикул	Обозначение	Описание	Тип разъема	Количество
44420241	POWERLOCK SP M12	Контакт, приёмник тока, резьба M12 для кабельного наконечника	Для типа A1	1
Гнездо — для типа A6 S				
44420242	POWERLOCK QP M12	Контакт пластинчатой конструкции, источник тока, резьба M12 для кабельного наконечника	Для типа A6	1
Гнездо — для типа D6 S				
44420232	POWERLOCK SS 120	120 мм <sup>2</sup>	Для типа F6	1
Гнездо — для типа D6 S				
44420237	POWERLOCK QS 120	120 мм <sup>2</sup>	Для типа D6	1

Последнее обновление (30.04.2024)

©2024 Larrp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrpussia.larrpgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте PN 0456 / 02\_03\_16

**EPIC® POWERLOCK винтовые контакты**