

POWERLOCK BOX C*

Цилиндрические электрические соединители для сервоприводов и электропитания

КОРОБКА POWERLOCK BOX 660 A, версия для слота 19 Zoll, безопасность за счет последовательного сопряжения и возможности блокирования коробки

Информация

Блокируется для предотвращения несанкционированного отключения



Водонепроницаемые



Надёжность



Износостойкие



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Большой диапазон размеров резьбы

Преимущества

Гарантирует правильную очередность при подключении и отключении от штекерных соединителей (PE, N, L1, L2, L3)

Различные цвета (для исключения неправильного соединения)

IP 20 класс защиты

Встроенный микропереключатель для подключения выключателя нагрузки или кабеля аварийной сигнализации

Области применения

Альтернативные энергоустановки

Для подвижного и неподвижного распределения энергии

Для подключения двигателей, трансформаторов и генераторов

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Последнее обновление (01.05.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

POWERLOCK BOX C*

Характеристики

Вкл. контакты с резьбовым стержнем M12

Кабельный разъём для микровыключателя, дополнительно
19" корпус высотой 2HE/2U

Корпуса

Надёжная крышка с уплотнением, дополнительно

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)

Классификация ETIM 6:

Обозначение класса ETIM 6.0: EC002635

Описание класса ETIM 6.0: Круглый штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)

Номинальное напряжение, В:

1000 В

Номинальный ток, А:

Обжим, макс. 660 А

Степень загрязнения:

3

Контакты:

Соединение обжимом: медь, посеребренная

Количество контактов:

4 + PE

Допустимые сечения жил кабеля:

Соединение обжимом: 35-240 мм²

Класс защиты:

IP 65 (в закрытом виде)

Количество разъединений:

500

Температурный диапазон:

-25°C ... +85°C

Комментарий

* Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



POWERLOCK BOX C*

Артикул	Обозначение	Виды крепления	К-во контактов
44420288	POWERLOCK BOX A1 C	Ø6,5 мм (4х)	4+PE
Тип A1, штекер, с крышкой			
44420289	POWERLOCK BOX A1 CD	Ø6,5 мм (4х)	4+PE
Тип A6, гнездо			
44420284	POWERLOCK BOX A6 C	Ø6,5 мм (4х)	4+PE
Тип A6, гнездо, с крышкой			
44420285	POWERLOCK BOX A6 CD	Ø6,5 мм (4х)	4+PE

POWERLOCK BOX C*