

EPIC® POWERLOCK A1 S

Одноконтактный цилиндрический электрический соединитель для подвижного распределения энергии, электродвигателей, генераторов

Приемник тока с панельным основанием EPIC®POWERLOCK на 400 А для винтовых соединений сечением до 120 мм²

Информация

Made in Europe



Большой диапазон размеров резьбы



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Надёжность



Водонепроницаемые

Преимущества

Стойкие к механическим нагрузкам в экстремальных условиях
Штекеры различных цветов по европейским стандартам
Различные цвета (для исключения неправильного соединения)

Области применения

Для электрооборудования возобновляемых источников энергии, например, для ветросиловых установок
Для подвижного и неподвижного распределения энергии
Для подключения двигателей, трансформаторов и генераторов
Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

EPIC® POWERLOCK A1 S

Характеристики

Корпус панельный, прямой ввод кабеля, в комплекте плоское уплотнение
Крепление контакта с помощью упорного штифта, штифт может быть использован только один раз
Корпус без контактов, контакты заказывать отдельно

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей
Классификация ETIM 6:	Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437 Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя
Номинальное напряжение, В:	1000 В
Номинальное импульсное напряжение:	8 кВ
Номинальный ток, А:	Винтовое соединение, макс. 400 А
Степень загрязнения:	3
Контакты:	Винтовое соединение: латунь, посеребрённые
Количество контактов:	1
Допустимые сечения жил кабеля:	Винтовое соединение: 50—120 мм ²
Материал:	Корпус: PBT (полибутилентерефталат) Упорный штифт: PA (полиамид)
Класс защиты:	IP 67 (максимально, зависит от применяемых кабельных вводов) IP 20 (не смонтир.)
Количество разъединений:	500
VDE-испытания:	VDE регистр. № D42
Температурный диапазон:	-25°С до +125°С

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ERIC® POWERLOCK A1 S

Артикул	Обозначение	Виды крепления	К-во контактов	Штук/ед. упаковки
44420272	POWERLOCK A1 PE/GN	Ø5,5 мм (4x)	PE, зеленый	1
44420273	POWERLOCK A1 N/BL	Ø5,5 мм (4x)	N, голубой	1
44420274	POWERLOCK A1 L1/BN	Ø5,5 мм (4x)	L1, коричневый	1
44420275	POWERLOCK A1 L2/BK	Ø5,5 мм (4x)	L2, черный	1
44420276	POWERLOCK A1 L3/GY	Ø5,5 мм (4x)	L3, серый	1
Для постоянного тока в соединении с кабелем L2/черный				
44420320	POWERLOCK A1 L1/RD	Ø5,5 мм (4x)	L1, красный	1

Последнее обновление (25.07.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK A1 S

