


EPIC® POWERLOCK D6 S

Одноконтактный цилиндрический электрический соединитель для подвижного распределения энергии, электродвигателей, генераторов

Источник тока и кабельный соединитель EPIC®POWERLOCK на 400 А для винтовых соединений сечением до 120 мм²

Информация

Made in Europe



Большой диапазон размеров резьбы



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Надёжность



Водонепроницаемые

Преимущества

Стойкие к механическим нагрузкам в экстремальных условиях

Штекеры различных цветов по европейским стандартам

Различные цвета (для исключения неправильного соединения)

Области применения

Для электрооборудования возобновляемых источников энергии, например, для ветросиловых установок

Для подвижного и неподвижного распределения энергии

Для подключения двигателей, трансформаторов и генераторов

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

EPIC® POWERLOCK D6 S

Характеристики

Прямой корпус с резьбой M40

SKINTOP® ST-M 40 или STR-M 40 заказывать отдельно

Крепление контакта с помощью упорного штифта, штифт может быть использован только один раз

Корпус без контактов, контакты заказывать отдельно

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000437

ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437

Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя

Номинальное напряжение, В:

1000 В

Номинальное импульсное напряжение:

8 кВ

Номинальный ток, А:

Винтовое соединение, макс. 400 А

Степень загрязнения:

3

Контакты:

Винтовое соединение: латунь, посеребрённые

Количество контактов:

1

Допустимые сечения жил кабеля:

Винтовое соединение: 50—120 мм²

Материал:

Корпус: PBT (полибутилентерефталат)

Упорный штифт: PA (полиамид)

Класс защиты:

IP 67 (максимально, зависит от применяемых кабельных вводов)

IP 20 (не смонтир.)

Количество разъединений:

500

VDE-испытания:

VDE регистр. № D42

Температурный диапазон:

-25 °C до +125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® POWERLOCK D6 S

Артикул	Обозначение	M	К-во контактов	Штук/ед. упаковки
44420267	POWERLOCK D6 PE/GN	40	PE, зеленый	1
44420268	POWERLOCK D6 N/BL	40	N, голубой	1
44420269	POWERLOCK D6 L1/BN	40	L1, коричневый	1
44420270	POWERLOCK D6 L2/BK	40	L2, черный	1
44420271	POWERLOCK D6 L3/GY	40	L3, серый	1
Для постоянного тока в соединении с кабелем L2/черный				
44420305	POWERLOCK D6 L1/RD	40	L1, красный	1

Последнее обновление (28.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappusa.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® POWERLOCK D6 S