

POWERLOCK BOX S*

Цилиндрические электрические соединители для сервоприводов и электропитания

Версия POWERLOCK BOX 400A для гнезда 19 Zoll

Информация

Блокируется для предотвращения несанкционированного отключения

Made in Europe



Большой диапазон размеров резьбы



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Износостойкие



Надёжность



Водонепроницаемые

Преимущества

Гарантирует правильную очередность при подключении и отключении от штекерных соединителей (PE, N, L1, L2, L3)

Различные цвета (для исключения неправильного соединения)

IP 20 класс защиты

Встроенный микропереключатель для подключения выключателя нагрузки или кабеля аварийной сигнализации

Области применения

Альтернативные энергоустановки

Для подвижного и неподвижного распределения энергии

Для подключения двигателей, трансформаторов и генераторов

Оборудование для проведения концертных и массовых мероприятий

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

POWERLOCK BOX S*

Характеристики

Вкл. контакты с резьбовым стержнем M12
Кабельный разъём для микровыключателя, дополнительно
19" корпус высотой 2HE/2U

Корпуса

Надежная крышка с уплотнением, дополнительно

Техническая информация

Классификация ETIM 5:	ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)
Классификация ETIM 6:	Обозначение класса ETIM 6.0: EC002635 Описание класса ETIM 6.0: Круглый штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель)
Номинальное напряжение, В:	1000 В
Номинальный ток, А:	Винтовое соединение, макс. 400 А
Степень загрязнения:	3
Контакты:	Винтовое соединение: латунь, посеребрённые
Количество контактов:	4 + PE
Допустимые сечения жил кабеля:	Винтовое соединение: 50—120 мм ²
Класс защиты:	IP 65 (в закрытом виде)
Количество разъединений:	500
Температурный диапазон:	-20 °C ... +85 °C

Комментарий

* Торговый продукт Lapp

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

POWERLOCK BOX S*

Артикул	Обозначение	Виды крепления	К-во контактов	Штук/ед. упаковки
44420282	POWERLOCK BOX A1 S	Ø6,5 мм (4x)	4+PE	1
Тип А1, штекер, с крышкой				
44420283	POWERLOCK BOX A1 SD	Ø6,5 мм (4x)	4+PE	1
Тип А6, гнездо				
44420286	POWERLOCK BOX A6 S	Ø6,5 мм (4x)	4+PE	1
Тип А6, гнездо, с крышкой				
44420287	POWERLOCK BOX A6 SD	Ø6,5 мм (4x)	4+PE	1

Последнее обновление (26.04.2024)

©2024 Larrp Group - all rights reserved.

Экономичное управление по продукту <http://larrpussia.larrpgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

POWERLOCK BOX S*

