

EPIC® SIGNAL M17 A3

Цилиндрические электрические соединители для сервоприводов и электропитания


Основание для монтажа на панель EPIC® M17 SIGNAL, угловое, поворотное

Информация

Поворачивающийся, выход кабеля 310°

Контакты необходимо заказывать отдельно

Made in Germany



Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Место для монтажа



ЭМС



Водонепроницаемые

Преимущества

датчик/актуатор

Оптимальная электромагнитная совместимость

Области применения

Кабели обратной связи/сигнальные кабели

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635

ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)

Последнее обновление (14.07.2020)

©2020 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lappprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M17 A3

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Классификация ETIM 6: | Обозначение класса ETIM 6.0: EC002635 Описание класса ETIM 6.0: Круглый штекерный соединитель (промышленный штекерный соединитель) |
| Номинальное напряжение, В: | 60 V |
| Номинальное импульсное напряжение: | 1,5 кВ |
| Номинальный ток, А: | 3,6 А |
| Степень загрязнения: | 3 |
| Контакты: | Латунь, позолоченная |
| Количество контактов: | Контакты: 8 (1 мм), 17 (0,6 мм) |
| Допустимые сечения жил кабеля: | Соединение обжатием: 0,06–0,56 мм ² (контакты 0,6 мм) Соединение обжатием: 0,06–1,0 мм ² (контакты 1 мм) |
| Материал: | Корпус: цинковое литье под давлением, покрытый никелем, латунь, покрытая никелем Изолятор: ПА (полиамид) Уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке) |
| Класс защиты: | IP 67 |
| Количество разъединений: | 100 |
| Температурный диапазон: | от -40 до + 125 °C |

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® SIGNAL M17 A3

| Артикул | Обозначение | Виды крепления | К-во контактов | Штук/ед. упаковки |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|-------------------|
| M17 A3 угловой и поворачивающийся | | | | |
| 44423114 | EPIC® M17, гнездо | Ø2,7 мм (4x) | 8 | 5 |
| 44423112 | EPIC® M17, вилка | Ø2,7 мм (4x) | 8 | 5 |
| 44423115 | EPIC® M17, гнездо | Ø2,7 мм (4x) | 17 | 5 |
| 44423113 | EPIC® M17, вилка | Ø2,7 мм (4x) | 17 | 5 |

Последнее обновление (14.07.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16