

EPIC® SIGNAL M17 D6

Цилиндрические электрические соединители для сервоприводов и электропитания

Кабельный соединитель EPIC® M17 SIGNAL

Информация

Соединитель для экранированных кабелей передачи данных Контакты необходимо заказывать отдельно Изготовлено в Германии







Машиностроение, промышленное оборудование



Механическая стойкость



Оптимальная защита от растягивающих усилий



Место для монтажа



ЭМС



Водонепроницаемые

Преимущества

датчик/актуатор

Оптимальная электромагнитная совместимость

Области применения

Кабели обратной связи/сигнальные кабели

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC002635 ETIM 5.0 Class-Description: Цилиндрический электрический соединитель (промышленный электрический соединитель)

Последнее обновление (29.04.2024)
©2024 Lapp Group - all rights reserved.
Экономическое управление по продукту http://lapprussia.lappgroup.com
Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03.16





EPIC® SIGNAL M17 D6

Классификация ЕТІМ 6: Обозначение класса ЕТІМ 6.0: ЕС002635

Описание класса ЕТІМ 6.0: Круглый штекерный соединитель

(промышленный штекерный соединитель)

Hоминальное напряжение, B: IEC: 48 V AC, 74 V DC

 Номинальное импульсное напряжение:
 1,5 кВ

 Номинальный ток, А:
 3,6 А

 Степень загрязнения:
 3

Контакты: Латунь, позолоченная

Количество контактов: Контакты: 8 (1 мм), 17 (0,6 мм)

Допустимые сечения жил кабеля: Соединение обжатием: 0,06-0,56 мм² (контакты 0,6 мм)

Соединение обжатием: 0,06-1,0 мм² (контакты 1 мм)

Материал: Корпус: цинковое литье под давлением, покрытый никелем,

латунь, покрытая никелем Изолятор: РА (полиамид)

Уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке)

 Класс защиты:
 IP 67

 Количество разъединений:
 100

Температурный диапазон: от -40 до + 125 °C

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.



EPIC® SIGNAL M17 D6

Артикул	Обозначение	Диапазон зажима, min	Диапазон зажима, тах	К-во контактов	Штук/ед. упаковки
M17 D6					
44423100	EPIC® М17, гнездо	3,5	11	8	5
44423102	EPIC® М17, вилка	3,5	11	8	5
44423101	EPIC® М17, гнездо	3,5	11	17	5
44423103	EPIC® М17, вилка	3,5	11	17	5