

EPIC® SIGNAL M23 B1


Цилиндрические электрические соединители для сервокабелей и кодирующих устройств

Панельное основание для установки на заднюю стенку EPIC® M23

Информация

Корпус для монтажа на внутренней стороне прибора для экономии места снаружи

Made in Germany



Машиностроение, промышленное оборудование



Ветроэнергетика



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Износостойкие



ЭМС

Преимущества

Определённый упорный выступ при креплении на оборудовании позволяет предотвратить

неконтролируемое сжатие уплотнения

Конфекционированный изолятор легко вставляется сзади в уже смонтированный корпус

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования

Сервоприводы и конфекционированные сервокабели

Техника измерения, управления и регулирования

EPIC® SIGNAL M23 B1

Техническая информация

| | |
|-------------------------|---|
| Классификация ETIM 5: | ETIM 5.0 Class-ID: EC000437 ETIM 5.0 Class-Description: Корпус для промышленных электрических соединителей |
| Классификация ETIM 6: | Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000437 Описание класса ETIM 6.0: Корпус для промышленного штекерного соединителя |
| Материал: | Корпус: литье из цинкового сплава, покрытый никелем Уплотнение: FPM (резина на фторкаучуке) |
| Класс защиты: | IP68 (10h/1m) |
| VDE-испытания: | Экспертиза с проверкой производства: VDE-регистрац. № C24 (по EN 61984, SELV по DIN VDE 0100-410 следует обеспечить) UL File № E249137 |
| Температурный диапазон: | -25°C до +125°C |

Комментарий

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

ERIC® SIGNAL M23 B1

| Артикул | Обозначение | Кодировка | Виды крепления | Штук/ед. упаковки |
|-------------------------------------|-------------|----------------|----------------|-------------------|
| M23 B1 для монтажа на задней стенке | | | | |
| 44420024 | M23 B1 | чёрный (N) | M2,5 (4x) | 5 |
| 44420023 | M23 B1 | чёрный (N) | M2,5 (4x) | 20 |
| 44420026 | M23 B1 | красный (+20°) | M2,5 (4x) | 5 |
| 44420025 | M23 B1 | красный (+20°) | M2,5 (4x) | 20 |
| 44420022 | M23 B1 | голубой (-20°) | M2,5 (4x) | 5 |
| 44420021 | M23 B1 | голубой (-20°) | M2,5 (4x) | 20 |

Последнее обновление (15.07.2020)

©2020 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://arrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте
PN 0456 / 02_03_16