

EPIC® SIGNAL M23 изоляторы 12 конт. D-Sub

Изоляторы для цилиндрических электрических соединителей M23


12-полюсные вставки EPIC® M23 для контактов D-Sub на катушке для цилиндрических электрических соединителей серии M23

Информация

Для контактов D-Sub на катушке

Могут использоваться в опрессовочной машине

Изготовлено в Германии



Машиностроение, промышленное оборудование



Ветроэнергетика



Высокая стойкость к воздействию химических веществ



Механическая стойкость



Время на монтаж



Износостойкие



Различные разрешения на эксплуатацию

Преимущества

Рациональное конфекционирование благодаря использованию D-Sub-контактов на катушке

Последнее обновление (27.02.2024)

©2024 Lapp Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://lapprussia.lappgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03.16

EPIC® SIGNAL M23 изоляторы 12 конт. D-Sub

Области применения

Техника эксплуатации и монтажа оборудования
Техника измерения, управления и регулирования
Приборостроение

Техническая информация

Классификация ETIM 5:

ETIM 5.0 Class-ID: EC000438

ETIM 5.0 Class-Description: Контактная вставка для промышленных электрических соединителей

Классификация ETIM 6:

Идентификатор класса ETIM 6.0: EC000438

Описание класса ETIM 6.0: Контактная вставка промышленного штекерного соединителя

Номинальное напряжение, В:

Согласно стандарта IEC 61984: 100 В

Номинальное импульсное напряжение:

1,5 кВ

Номинальный ток, А:

4 А

Степень загрязнения:

3

Переходное сопротивление:

< 4 мОм

Контакты:

Латунь, частично позолоченная

Количество контактов:

12

Контакты D-Sub 12*1 мм

Допустимые сечения жил кабеля:

Соединение обжимом: 0,08-0,56 мм²

Количество разъединений:

50

Температурный диапазон:

-25°C до +125°C

Комментарий

Изоляторы как для штыревых, так и для гнездовых контактов. Для подключения Вам необходимы как Р-часть левого вращения, так и Е-часть правого вращения.

Фотографии и иллюстрации представлены не в точном масштабе и не являются точными до подробностей иллюстрациями соответствующих изделий.

Указаны «чистые» цены без учета НДС и надбавок. Продажа юридическим лицам.

EPIC® SIGNAL M23 изоляторы 12 конт. D-Sub

Артикул	Обозначение	Изоляторы	К-во контактов	Штук/ед. упаковки
Изоляторы 12-полюсные, E-часть = правого вращения (вид вставки по часовой стрелке)				
44420120	E-часть	без контактов, для штыревых контактов D-Sub на катушке под обжим	12	5
44420121	E-часть	без контактов, для штыревых контактов D-Sub на катушке под обжим	12	20
44420122	E-часть	без контактов, для гнездовых контактов D-Sub на катушке под обжим	12	5
44420123	E-часть	без контактов, для гнездовых контактов D-Sub на катушке под обжим	12	20
Изоляторы 12-полюсные, P-часть = левого вращения (вид вставки против часовой стрелки)				
44420124	P-часть	без контактов, для штыревых контактов D-Sub на катушке под обжим	12	5
44420125	P-часть	без контактов, для штыревых контактов D-Sub на катушке под обжим	12	20
44420126	P-часть	без контактов, для гнездовых контактов D-Sub на катушке под обжим	12	5
44420127	P-часть	без контактов, для гнездовых контактов D-Sub на катушке под обжим	12	20

Последнее обновление (27.02.2024)

©2024 Larr Group - all rights reserved.

Экономическое управление по продукту <http://larrussia.larrgroup.com>

Вы можете посмотреть техническую информацию по продукту в с тех.паспорте

PN 0456 / 02_03_16

EPIC® SIGNAL M23 изоляторы 12 конт. D-Sub